

PHILIPS

Plafón Superslim 15 W

Luminarias de exterior

4000 K

White

SceneSwitch; estanco al agua



8719514417991



Una luminaria. El interruptor de siempre. Tres ajustes de luz.

Crea el ambiente adecuado cambiando la luminosidad. El plafón LED SceneSwitch de Philips te permite disfrutar de tres ajustes de luminosidad que son perfectos para cada momento. No se requiere regulador ni instalación adicional: solo necesitas tu interruptor actual.

Efecto de iluminación

- Proporciona una luz blanca brillante

Soluciones de iluminación sostenible

- Bajo consumo
- Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo LED y el controlador

Lleva el diseño a tu jardín

- Decídete por plafones para exteriores

Diseñado para tu jardín

- IP54 - resistente al agua (iluminación exterior)

Diseñado para el salón y el dormitorio

- Materiales de alta calidad

Destacados

Calidad de luz superior Bajo consumo



Esta bombilla de bajo consumo de Philips ahorra energía en comparación con las fuentes de luz tradicionales, lo que te permite ahorrar dinero en tu factura de la luz y contribuir a preservar el medio ambiente.

5 años de garantía en el sistema LED



Además de los 2 años de garantía estándar de la bombilla, Philips ofrece 5 años de garantía en el sistema LED (módulo LED y el controlador de la bombilla).

Decídete por plafones

Aprovecha al máximo tu espacio exterior con este plafón, perfecto para iluminar el portal de casa o una terraza.

IP54 - resistente al agua (iluminación exterior)

Esta lámpara de exterior de Philips se ha diseñado especialmente para entornos exteriores húmedos. Se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su resistencia al agua. El nivel IP se describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y el segundo frente al agua. Esta lámpara de exterior se ha diseñado con IP54, por lo que está protegida frente a las salpicaduras de agua. Este producto es habitual e ideal para su uso en exteriores.

Materiales de alta calidad

Esta lámpara se ha diseñado con patrones en forma de capas y con materiales de alta calidad con un acabado inmejorable. Así, se garantiza un producto de larga duración y resistente que le dará un toque superior a tu hogar, durante muchos años.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Regulable: Sí

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal, Plástico

Duración

- Vida útil nominal: 20.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Sistema de montaje click!FIX: Sí
- compatible con todos los reguladores: No
- Sensor de día y noche: No
- Haces de luz definidos: Sí
- Regulable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- FFP (embalaje de fácil apertura): No
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento y de día y noche: No
- Sensor de movimiento: No
- Portátil: No
- Mando a distancia incluido: No
- Gira completamente en cualquier dirección: No
- Energía solar: No
- Cabezal con inclinación (arriba-abajo): No
- Carga USB: No
- Luz blanca cálida: Sí
- Pieza central: Sí
- Tipo de enchufe: No plug

Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Plafón de techo
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: SceneSwitch, Estanco al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,47 kg
- Altura global: 23 mm
- Longitud global: 250 mm
- Anchura global: 250 mm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: 1500
- Color de la luz: 4000
- Clase energética de la fuente de luz incluida: E
- Código IP: IP54
- Clase de protección: Clase II
- Fuente de luz sustituible: No

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514417991
- Peso neto: 0,47 kg
- Peso bruto: 0,54 kg
- Altura: 25 cm
- Longitud: 2,8 cm
- Anchura: 24,5 cm



Fecha de emisión:
2025-08-30
Versión: 0.277

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com