



# Luz LED cómoda que no cansa la vista

Con su diseño robusto y un rendimiento óptimo, la luz de escritorio Philips LED Performance es la luminaria perfecta que aporta calidad y luminosidad a cualquier espacio del hogar. Luz cómoda que no daña la vista.

# **Excelente calidad**

• EyeComfort: luz que no cansa la vista

#### Control

· Regulación por pasos

# **Destacados**

## **Eyecomfort**

Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que su interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto

estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación para garantizar que cumplen nuestros requisitos de comodidad para la vista. Las bombillas LED de Philips no solo proporcionan una luz confortable, sino que se mantienen así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo

luminoso y un color constantes durante más de una década. Pásate a la luz que no cansa la vista. Tus ojos te lo agradecerán.

# Regulación por pasos

Selecciona entre distintos niveles de regulación para crear el ambiente adecuado para el momento.

# Especificaciones

#### Características de la bombilla

- · Uso previsto: Interior
- · Regulable: Sí

#### Diseño v acabado

- · Color: White
- · Material: Metal. Plástico

#### Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000
- · Vida útil nominal: 15.000

#### Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

# Características/accesorios adicionales incluidos

- · Regulable con mando a distancia: No
- · LED integrado: Sí
- · Mando a distancia incluido: No

#### Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- · Temperatura del color: 4000 K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 57 lm/W

#### **Varios**

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Despacho
- · Estilo: Contemporáneo
- · Tipo: Flexo de escritorio
- EyeComfort: Sí
- · Características adicionales: Regulable

#### Otras características

· Corriente de la bombilla: 180 mA

## Dimensiones y peso del producto

• Peso neto: 1,8 kg

Altura global: 420 mm

Longitud global: 160 mm

· Anchura global: 367 mm

# Servicio

· Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: 800
- · Color de la luz: 4000
- · Red eléctrica: 220-240 CA
- · Potencia de la bombilla incluida: 14
- · Código IP: IP20
- · Clase de protección: Clase II

### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514430815
- · Peso neto: 1,8 kg
- Peso bruto: 2,55 kg
- Altura: 45,5 cm
- · Longitud: 21,5 cm
- · Anchura: 21,5 cm



Fecha de emisión: 2025-08-30 Versión: 0.322 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.