

# PHILIPS

## Plafón Ozziet 36 W

Plafón de techo


4000 K

Negro

Regulable



8719514432123



## Una luminaria. Dos zonas de luz. Tres ajustes.

Este elegante y delgado plafón negro se ha diseñado como complemento a cualquier techo. Las limpias líneas redondas de la luz principal se ven acentuadas por una ingeniosa luz de borde lineal. Combina las dos luces y crea tres ajustes de luz únicos. La luz principal tiene un flujo de luz fría de 4000 K y la luz de acento indirecta brinda un flujo cálido de 2700 K. La lámpara está disponible en tres tamaños, por lo que encaja perfectamente en cualquier habitación de tu casa. La práctica función de memoria te ayuda a recordar la última configuración. El plafón Ozziet queda tan bien apagada como encendida.

### Diseñado para el salón y el dormitorio

- Perfecta para relajarse y socializar

### Combina con tu estilo interior

- Diseño extremadamente esbelto

### Fácil de usar

- Memoriza tu modo favorito para una selección sencilla
- Fácil instalación

### Efecto de iluminación

- Luz de zona doble

# Destacados

## Perfecta para relajarse y socializar

La sala de estar es el corazón de cualquier hogar, un lugar en el que las familias se reúnen y se relajan, y los invitados socializan. La iluminación de la sala de estar y el dormitorio debe ser flexible y fácil de ajustar a sus diferentes usos a lo largo del día. La colocación cuidadosa de diferentes fuentes de luz y el juego con capas de luz ayudan a crear sensación de espacio y aportan a la habitación una sensación cálida y acogedora.

## Diseño extremadamente esbelto

El diseño compacto es ideal para habitaciones con techos bajos, quedando enrasada con la superficie.

## Memoriza tu modo favorito para una selección sencilla

Tanto si prefieres un brillo cálido para las noches acogedoras como una luz blanca brillante para concentrarte, el sistema memoriza tus modos favoritos para facilitar la selección.

## Fácil instalación

No más problemas de instalación. Simplemente, fija o cuelga de forma segura la luminaria en la pared o en el techo y conéctala; ya está lista para encenderse.

## Luz de zona doble

Cambiar el ambiente de tu habitación nunca había sido tan sencillo. El plafón LED de doble zona SceneSwitch de Philips te permite definir el ambiente con tres configuraciones únicas. La combinación de luz principal y de borde lineal te ofrece opciones perfectas para tus momentos de reunión, concentración e intimidad. No se necesita ningún regulador ni instalación: tan solo necesitas tu interruptor actual.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

## Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Plástico

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000

## Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

## Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

## Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Garaje
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Plafón de techo
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Regulable

## Otras características

- Corriente de la bombilla: 180 mA
- Eficiencia: 113 lm/W

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 1,55 kg
- Altura: 5,5 cm
- Longitud: 50 cm
- Anchura: 50 cm

## Servicio

- Garantía: 5 años

### Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 20.000 hora(s)
- Diámetro: 500 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 4100
- Color de la luz: 4000
- Red eléctrica: 220–240 CA
- Luminaria regulable: Regulación gradual: no utilizar con regulador
- LED: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 36
- Código IP: IP20

- Clase de protección: Clase II

### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514432123
- Peso neto: 1,55 kg
- Peso bruto: 2,15 kg
- Altura: 52,8 cm
- Longitud: 5,9 cm
- Anchura: 52,5 cm
- Código 12NC: 929003197201



Fecha de emisión:  
2024-07-25  
Versión: 0.331

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.