

Foco de techo/
pared Runner

Focos de techo/pared

Sin bombilla

Negro

ClickFix

8719514435292



Vive cada instante con alegría

Este foco de estilo industrial es pequeño, compacto y sencillo y se adapta perfectamente a cualquier decorado de interior moderno. La carcasa de aluminio en negro complementa la fuente de luz de manera impecable. Un elemento decorativo asombroso con fuente de luz giratoria.

Combina con tu estilo interior

- Diseño elegante y moderno

Características especiales

- Cabezal de foco ajustable
- Negro elegante

Diseñado para el salón y el dormitorio

- Materiales de alta calidad

Destacados

Aspecto contemporáneo Cabezal de foco ajustable



Solo tienes que ajustar la luz, rotando o inclinando el cabezal de foco de la luminaria, para dirigirla hacia donde deseas.

Negro elegante

Intemporal y elegante, el negro tiene la intensidad y profundidad de color del ébano.

Materiales de alta calidad

Esta lámpara se ha diseñado con patrones en forma de capas y con materiales de alta calidad con un acabado inmejorable. Así, se garantiza un producto de larga duración y resistente que le dará un toque superior a tu hogar, durante muchos años.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Metal

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Anti-óxido, anti-polvo: No
- Haces de luz bidireccionales: No
- Sistema de montaje click!FIX: Sí
- Sensor de día y noche: No
- Haces de luz definidos: No
- Regulable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- FFP (embalaje de fácil apertura): No
- Totalmente impermeable: No
- LED integrado: No
- Sensor de movimiento y de día y noche: No
- Sensor de movimiento: No
- Adaptada perfectamente para la creación de ambiente: Sí
- Adaptada perfectamente para la iluminación orientable: Sí
- Portátil: No
- Funda protectora incluida: No
- Mando a distancia incluido: No
- Materiales resistentes de gran calidad: Sí
- Gira completamente en cualquier dirección: Sí
- Energía solar: No
- Cabezal con inclinación (arriba-abajo): Manual
- Carga USB: No
- Luz blanca cálida: No
- Pieza central: No
- Pieza central: No
- Tipo de enchufe: No plug

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Cocina, Despacho, Vestíbulo
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Focos de techo/pared
- Características adicionales: ClickFix

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,28 kg
- Altura global: 107 mm
- Longitud global: 110 mm
- Anchura global: 90 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: -
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5.5W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 20
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: Sí
- Número de fuentes de luz: 1

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514435292
- Peso neto: 0,28 kg
- Peso bruto: 0,36 kg
- Altura: 11,5 cm
- Longitud: 10,2 cm
- Anchura: 13,8 cm



Fecha de emisión:
2025-08-30
Versión: 0.287

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com