

PHILIPS

Foco de techo/
pared Star 3x

Focos de techo/pared


2700 k

Negro

Regulable; ClickFix



8719514435414



Resalta tu hogar con luz

Este foco LED Philips myLiving Star transmite una elegancia intemporal con su pie cromado y su carcasa pulverizada de pintura negra. Con este foco LED regulable de Philips, puedes regular suavemente el nivel de luz adecuado: desde una luz brillante y funcional para las tareas cotidianas hasta una luz tenue para los momentos de relax.

Soluciones de iluminación sostenible

- Compatible con los reguladores integrados en la pared
- Luz LED de alta calidad

Avanzada luz LED

- Luz blanca cálida

Características especiales

- Cabezal de foco ajustable

Iluminación para tu comodidad y tranquilidad

- Vida útil de la lámpara de hasta 30 años
- 5 años de garantía para tu tranquilidad

Destacados

Compatible con los reguladores integrados en la pared



Ajusta el brillo de esta luz de Philips con un regulador integrado en la pared (no incluido) para crear ambiente en una habitación, resaltar un detalle de tu hogar, etc.

Luz blanca cálida



Esta luz utiliza la tecnología de iluminación más avanzada de Philips con los nuevos LED blancos cálidos de última generación y gran potencia, que proporcionan un haz de luz con una temperatura del color de 2700 Kelvin.

Hasta 30 años de vida útil

Las luces LED duran más tiempo, por lo que evitan la molestia de cambiar con frecuencia de fuente de luz. Esto reduce considerablemente el gasto innecesario, pero también te permiten ahorrar dinero a largo plazo.

5 años de garantía

Nuestros focos están diseñados para durar. Incluyen una garantía de 5 años sobre el producto completo para que puedas beneficiarte de una larga iluminación de calidad todos los días.

Luz LED de alta calidad



La tecnología LED integrada en esta lámpara de Philips es una solución desarrollada en exclusiva por Philips. Cuando se enciende al instante, permite disfrutar de una emisión de luz óptima y aporta colores vivos a tu hogar.

Cabezal de foco ajustable



Solo tienes que ajustar la luz, rotando o inclinando el cabezal de foco de la luminaria, para dirigirla hacia donde desees.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Metal

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 30.000
- Vida útil nominal: 30.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Anti-óxido, anti-polvo: No
- Haces de luz bidireccionales: No
- Sistema de montaje click!FIX: Sí
- Sensor de día y noche: No
- Haces de luz definidos: No
- Regulable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- FFP (embalaje de fácil apertura): No
- Totalmente impermeable: No
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento y de día y noche: No
- Sensor de movimiento: No
- Adaptada perfectamente para la creación de ambiente: Sí
- Adaptada perfectamente para la iluminación orientable: Sí
- Portátil: No
- Funda protectora incluida: No
- Mando a distancia incluido: No
- Materiales resistentes de gran calidad: Sí
- Gira completamente en cualquier dirección: Sí
- Energía solar: No
- Cabezal con inclinación (arriba-abajo): Manual
- Carga USB: No
- Luz blanca cálida: Sí
- Pieza central: No
- Pieza central: No
- Tipo de enchufe: No plug

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 45 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 110 lm/W

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Despacho, Vestíbulo
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Focos de techo/pared
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Regulable, ClickFix

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,7 kg
- Longitud de cable: 660
- Altura global: 82 mm
- Longitud global: 198 mm
- Anchura global: 198 mm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: 1500
- Color de la luz: 2700
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: F
- Potencia de la bombilla incluida: 13.5
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: Sí
- Número de fuentes de luz: 3

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514435414
- Peso neto: 0,7 kg
- Peso bruto: 0,84 kg
- Altura: 21,7 cm
- Longitud: 9,2 cm
- Anchura: 21,2 cm



Fecha de emisión:
2025-08-30
Versión: 0.267

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com