



# Luz LED cómoda que no cansa la vista

Con un diseño robusto y un rendimiento óptimo, la luz de escritorio Philips LED es la luminaria ideal que da un toque de calidad y luminosidad a cualquier espacio doméstico. Luz confortable que no molesta la vista.

## **Excelente calidad**

• EyeComfort: luz que no cansa la vista

# **Destacados**

# **Eyecomfort**

Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que su interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por

ejemplo, el parpadeo, el efecto estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación para garantizar que cumplen nuestros requisitos de comodidad para la vista. Las bombillas LED de Philips no solo proporcionan una luz confortable, sino que se

mantienen así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo luminoso y un color constantes durante más de una década. Pásate a la luz que no cansa la vista. Tus ojos te lo agradecerán.

# Especificaciones

### Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- · Forma de la lámpara: Rectángulo

### Diseño y acabado

Color: WhiteMaterial: Plástico

#### Duración

- · Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- · Vida útil nominal: 15.000

### Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

# Características/accesorios adicionales incluidos

- · Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- · Mando a distancia incluido: No

#### Características de la luz

- · Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 90
- Temperatura del color: 2700-4000-6500 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 28 lm/W

#### **Varios**

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Despacho
- · Estilo: Contemporáneo
- · Tipo: Flexo de escritorio
- EyeComfort: Sí
- · Características adicionales: Regulable

### Otras características

· Corriente de la bombilla: 1400 mA

# Dimensiones y peso del producto

· Peso neto: 0,5 kg

Altura global: 340 mmLongitud global: 315 mm

· Anchura global: 110 mm

### Servicio

· Garantía: 2 años

# Especificaciones técnicas

• Flujo luminoso total de la luminaria: 200

· Color de la luz: 3000/4000/5700

• Red eléctrica: 5 V

· Luminaria regulable: Sí

· Potencia de la bombilla incluida: 7

· Código IP: IP20

· Clase de protección: Clase III

## Dimensiones y peso del embalaje

Producto con código EAN/UPC: 8719514443792

Peso neto: 0,5 kgPeso bruto: 0,65 kg

Altura: 34,5 cmLongitud: 11,5 cm

· Anchura: 18 cm



Fecha de emisión: 2025-08-30 Versión: 0.417 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.