



# Iluminación mediante LED duradera para tareas visuales, gran calidad de luz

La actualización a tubos LED de Philips es una forma rápida y sencilla de sustituir los viejos tubos fluorescentes por tecnología LED moderna y eficiente. Este tubo LED de Philips es perfecto para lugares que necesitan mucha luz.

## Elige una solución sostenible

 Disfruta del ahorro energético de los LED sin renunciar a la calidad de la luz. Ahorra instantáneamente más del 50 % de energía sustituyendo los tubos fluorescentes actuales (prohibidos por la normativa de la UE desde 2023).

# Lámpara LED de alta calidad que dura décadas

• Con una vida útil de hasta 15.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las fuentes de luz y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 15 años.

# Elige una sustitución sencilla de los fluorescentes antiguos

• El sustituto perfecto de los tubos fluorescentes lineales que se adapta directamente a las luminarias existentes. Basta con enchufar y listo, sin complicaciones de recableado.

# **Destacados**

Ahorra más de un 50 % de energía en comparación con los fluorescentes

Larga duración de 15.000 horas Instalación rápida y fácil

# Especificaciones

#### Características de la bombilla

Uso previsto: InteriorForma de la lámpara: T8

Casquillo: G13Regulable: No

· Acabado de la bombilla: Mate

Material de bombilla: Vidrio

#### Duración

 Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000

· Vida útil nominal: 15.000

#### Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características de la luz

· Ángulo de apertura: 240 °

 Índice de reproducción cromática (IRC): 80

· Temperatura del color: 6500 K

· Flujo lumínico nominal: 1600 lm

Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5

· Código de color: 865 | CCT of 6500K

Eficacia lumínica (nominal) (nom.):
100 lm/W

#### **Varios**

· EyeComfort: Sí

· Innovaciones LED: EyeComfort

#### Información del embalaje

· EAN: 8719514444331

• EOC: 871951444433100

 Título del producto: LED T8 1200mm 16W G13 CDL 1CT/4

## Consumo de energía

· Factor de potencia: 0.5

Voltaje: 220-240 V

 Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

· Consumo de energía: 16

· Consumo energético kWh/1000 h: 16

# Dimensiones y peso del producto

· Altura global: 1.212 mm

• Longitud global: 1.212 mm

Anchura global: 28 mm

#### Especificaciones técnicas

· Frecuencia: 50-60

· Número de registro EPREL: 491854

· Compatibilidad con balastos: EM

# Dimensiones y peso del embalaje

Producto con código EAN/UPC: 8719514444331

· Peso neto: 0,18 kg

• Peso bruto: 0,23 kg

• Altura: 127,7 cm

· Longitud: 3,1 cm

· Anchura: 3,1 cm



Fecha de emisión: 2025-08-30 Versión: 0 483 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.