

# PHILIPS

Bombilla

LED

7 W - 60 W

E27

Blanco frío



8719514450950



## Iluminación LED brillante con una calidad de luz excelente

Las bombillas LED de Philips proporcionan una atractiva luz blanca cálida, una duración excepcional y un ahorro de energía importante e instantáneo. Con un diseño puro y elegante, esta bombilla es perfecta para sustituir tus bombillas incandescentes transparentes.

**Crea la iluminación adecuada para tu hogar**

- Perfecta para la iluminación general de habitaciones

# Destacados

## Perfecta para la iluminación general



Iluminación moderna con bombillas LED estándar de Philips para iluminación en todas partes, perfecta para iluminación general de habitaciones.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Regulable: No
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Casquillo: E27
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Transparente

## Dimensiones de la bombilla

- Altura: 10,6 cm
- Peso: 0,033 kg
- Anchura: 6 cm

## Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000

## Características de la luz

- Consistencia del color: 6SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K
- Categoría de color de luz: Blanca fría
- Flujo lumínico nominal: 850 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: Punto de contacto
- Código de color: 840 | CCT of 4000K

## Varios

- Comodidad para la vista: No

## Otras características

- Corriente de la bombilla: 60 mA
- Eficiencia: 121 lm/W

## Información del embalaje

- EAN: 8719514450950
- EOC: 871951445095000
- Título del producto: LED classic 60W A60 E27 CW CLND 6CT/4 EC

## Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.51
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 7 W
- Potencia equivalente: 60 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): E

## Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 10,6 cm

## Valores nominales

- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 850 lm
- Potencia nominal: 7 W

## Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514450950
- Peso neto: 0,198 kg
- Peso bruto: 0,308 kg
- Altura: 11,600 cm
- Longitud: 12,700 cm
- Anchura: 18,900 cm
- Número de material (12NC): 929001815096



Fecha de emisión:  
2023-11-08  
Versión: 0.102

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)