

PHILIPS

Downlight Diamond
Cut 4,5 W 105 mm

Luces empotrables

3000 K

Blanco

8719514453203



Luz y estilo superiores

Este downlight LED de Philips, con un atractivo aspecto tanto encendido como apagado, es el elemento ideal para el interior de tu hogar, ya que ofrece una luz que no afecta a la vista.

Fácil de usar

- Instalación sin complicaciones que no requiere cableado.

Seguridad

- Sin radiaciones UV perjudiciales

Materiales y acabado

- Material metálico de gran calidad


Destacados

Fácil instalación

Sin radiaciones UV perjudiciales

El producto se ha diseñado para eliminar cualquier radiación UV potencialmente dañina.

Material metálico de gran calidad



Material metálico duradero y atractivo que aporta un acabado sólido.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Redondo

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Plástico

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 25 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 110 °
- Consistencia del color: 5 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Oficina en casa
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Luces empotrables
- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la bombilla: 42 mA
- Eficiencia: 88 lm/W

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.45

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,099 kg
- Longitud reducida: 8.0-9.0 cm
- Anchura reducida: 8.0-9.0 cm
- Altura: 4,95 cm
- Longitud: 10,5 cm
- Distancia empotrada: 0,2 cm
- Anchura: 10,5 cm

Servicio

- Garantía: 1 año

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 25.000 hora(s)
- Diámetro: 105 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 400
- Color de la luz: 3000
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 4.5
- Código IP: IP20

- Clase de protección: Clase II

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514453203
- Peso neto: 0,1 kg
- Peso bruto: 0,13 kg
- Altura: 10,8 cm
- Longitud: 5,6 cm
- Anchura: 10,8 cm



Fecha de emisión:
2025-03-11
Versión: 0.228

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com