

PHILIPS

Foco

LED

3,5 W - 35 W

GU10

Blanco cálido



8719514455054



Luz blanca cálida, sin sacrificar calidad de luz

Formas habituales que conoces y que te encantan. Utilizan alrededor de un 85 % menos de energía que las bombillas tradicionales gracias a la tecnología LED de bajo consumo más reciente. Además, duran diez veces más.

Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similar a un reflector halógeno

Crea la iluminación adecuada para tu hogar

- Ideal para una iluminación de acento
- Perfecta para la iluminación general de habitaciones

Destacados

Sustituye a los focos halógenos



Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, este reflector LED de iluminación moderna resulta ideal para sustituir los reflectores halógenos tradicionales.

Ideal para una iluminación de acento



Este foco LED, que proporciona iluminación moderna con un amplio flujo luminoso habitual (36 grados), es adecuado tanto para la iluminación de acento como para la iluminación general. Se puede utilizar en luces empotradas y luminarias de luz de carril y resulta ideal para cocinas,

iluminación de islas de cocina, salas de estar y comedores.

Perfecta para la iluminación general



Iluminación moderna con bombillas LED estándar de Philips para iluminación en todas partes, perfecta para iluminación general de habitaciones.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Regulable: No
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Reflector direccional
- Casquillo: GU10
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Transparente

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 5,4 cm
- Peso: 0,05 kg
- Anchura: 5 cm

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 36 °
- Consistencia del color: 6SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Categoría de color de luz: Blanca cálida
- Flujo lumínico nominal: 255 lm
- Tiempo de encendido: 0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: Punto de contacto
- Código de color: 827 | CCT of 2700K

Varios

- Comodidad para la vista: Sí

Otras características

- Corriente de la bombilla: 32 mA
- Eficiencia: 72 lm/W

Información del embalaje

- EAN: 8719514455054
- EOC: 871951445505400
- Título del producto: LEDClassic 35W GU10 WW 36D ND 6CT/4 EC

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 3,5 W
- Potencia equivalente: 35 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 5,4 cm

Valores nominales

- Ángulo de apertura nominal: 36 °
- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 255 lm
- Intensidad nominal máxima: 545 cd
- Potencia nominal: 3.5 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514455054
- Peso neto: 0,300 kg
- Peso bruto: 0,351 kg
- Altura: 11,500 cm
- Longitud: 5,300 cm
- Anchura: 17,100 cm
- Número de material (12NC): 929001217896



Fecha de emisión:
2023-11-08
Versión: 0.102

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com