

# PHILIPS

Iluminación para caminos/  
lámpara de pedestal Tyla  
9 W

Luminarias de exterior

2700 k

Antracita

Sensor; estanco al agua



8719514476851



## Disfruta de una hermosa luz para el jardín tanto para pasear como para relajarte.

El pedestal para exteriores Philips Tyla LED en gris antracita enmarca una acogedora luz en un duradero marco de aluminio. Crea un ambiente atractivo con luz blanca cálida cuando está inactivo y se ilumina automáticamente cuando hay gente.

### Soluciones de iluminación sostenible

- Larga duración, de hasta 25.000 horas

### Avanzada luz LED

- 5 años de garantía en el sistema LED
- Luz LED de alta calidad

### Excelente calidad

- Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos de calidad excelente

### Diseñado para exteriores

- IP44: resistente al agua

8719514476851

#### **Características especiales**

- Luz de doble brillo
- Sensor de movimiento y de atardecer-amanecer integrado

#### **Luz de alta calidad**

- Luz blanca cálida de 2700 K

# Destacados

### Larga duración, de hasta 25.000 horas



La luz LED confiable de alta calidad dura hasta 25.000 horas. Puedes estar tranquilo sabiendo que no tendrás que preocuparte por el mantenimiento durante años, mientras disfrutas de la luz perfecta para el jardín todas las noches.

### 5 años de garantía en el sistema LED



Además de la garantía estándar de 2 años que se ofrece para esta luminaria, Philips también ofrece una garantía de 5 años para el sistema LED (el módulo y el controlador LED).

### Luz LED de alta calidad



Estas luces LED utilizan una tecnología exclusiva desarrollada por Philips. Se encienden al instante y producen una emisión de luz óptima que resalta los colores vivos de tu jardín.

### Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos de calidad excelente



Esta luz de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con aluminio fundido de alta calidad y materiales sintéticos excelentes.

### IP44: resistente al agua



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

### Luz de doble brillo


Crema un ambiente flexible y atractivo con la función de doble brillo. La luz se atenúa cuando está inactiva y se ilumina automáticamente cuando hay personas presentes, lo que brinda el nivel de luz adecuado siempre que lo necesitas.

### Sensor de movimiento y de atardecer-amanecer integrado



Con un sensor de movimiento integrado, estas luces te dan la bienvenida automáticamente cuando regresas a casa después del anochecer o se encienden cuando llegan visitas. La exclusiva función de atardecer-amanecer enciende las luces automáticamente cuando oscurece y es perfecta para esas largas tardes de verano o para garantizar tu seguridad.

### Luz blanca cálida de 2700 K



¿Sabías que los diferentes tonos de luz blanca se identifican por diferentes temperaturas de color, que se miden en Kelvin (K)? Las temperaturas de color más bajas producen una luz blanca cálida y acogedora, mientras que las temperaturas de color más altas producen una luz blanca más energizante y fría. Esta luminaria produce una luz cálida y relajante de 2700 K.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: Antracita
- Material: Metal

## Duración

- Vida útil nominal: 25.000

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Sensor de día y noche: Sí
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento: Sí
- Energía solar: No
- Luz blanca cálida: Sí
- Pieza central: No

## Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

## Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K

## Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Balizas para caminos
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Sensor, Estanco al agua

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,843 kg
- Altura global: 400 mm
- Longitud global: 160 mm
- Anchura global: 158 mm

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: 820
- Color de la luz: 2700
- Red eléctrica: 220-240
- Clase energética de la fuente de luz incluida: F
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: No

## Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514476851
- Peso neto: 0,84 kg
- Peso bruto: 1,29 kg
- Altura: 44 cm
- Longitud: 20 cm
- Anchura: 20 cm



Fecha de emisión:  
2025-08-30  
Versión: 0.383

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)