

PHILIPS

Iluminación para caminos/
lámpara de pedestal
Utrecht 6 W

Luminarias de exterior

2700 k

Antracita

Baja tensión; estanco al agua



8719514477131



Luz para el jardín que sencillamente puedes enchufar, conectar y disfrutar

La familia de bajo voltaje GardenLink de Philips ofrece una gama de luminarias de exterior que se puede instalar de forma fácil y segura. Puedes conectar varias luces a una sola fuente de alimentación y enchufarla a una toma estándar y luego añadir fácilmente luces adicionales o cambiarlas de posición cuando quieras. El cableado es sencillo y el bajo voltaje significa que no existe peligro alguno para ti, tus hijos o tus mascotas.

Fácil de usar

- Compatible con todas las luminarias y accesorios GardenLink
- Fácil de instalar con los conectores de cierre roscado

Seguridad de uso

- Seguridad extra con bajo voltaje de 12 V

Soluciones de iluminación sostenible

- Larga duración, de hasta 25.000 horas

8719514477131

Avanzada luz LED

- 5 años de garantía en el sistema LED

Excelente calidad

- Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos de calidad excelente

Diseñado para exteriores

- IP44: resistente al agua

Destacados

Compatible con todas las luminarias y accesorios GardenLink

Todas las luminarias GardenLink ofrecen el mismo sistema de cierre roscado para una fácil instalación y conexión. Puedes cambiar la posición de las luminarias y los accesorios a medida que cambien tus necesidades de iluminación exterior y añadir luz a cada rincón de tu jardín.

Fácil de instalar con los conectores de cierre roscado

Instalación y conexión súper fáciles con los conectores de cierre roscado de los productos. Simplemente conecta las luces y disfruta.

Seguridad extra con bajo voltaje de 12 V

Las luces de bajo voltaje (12 V) son seguras de instalar sin ayuda y sin riesgo de descarga eléctrica; no se requiere un electricista profesional.

Larga duración, de hasta 25.000 horas



La luz LED confiable de alta calidad dura hasta 25.000 horas. Puedes estar tranquilo sabiendo que no tendrás que preocuparte por el mantenimiento durante años, mientras disfrutas de la luz perfecta para el jardín todas las noches.

5 años de garantía en el sistema LED



Además de la garantía estándar de 2 años que se ofrece para esta luminaria, Philips también ofrece una garantía de 5 años para el sistema LED (el módulo y el controlador LED).

Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos de calidad excelente



Esta luz de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con aluminio fundido de alta calidad y materiales sintéticos excelentes.

IP44: resistente al agua



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Antracita
- Material: Acero inoxidable

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- 5 años de garantía en el módulo LED: Sí
- Cabezal de foco ajustable: No
- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Sensor de día y noche: No
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento: No
- Energía solar: No
- Luz blanca cálida: Sí

Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardines y patios
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Balizas para caminos
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Baja tensión, Estanco al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,44 kg
- Altura: 34,9 cm
- Longitud: 12 cm
- Anchura: 12 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 25.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la luminaria: 600
- Color de la luz: 2700 k
- Red eléctrica: 12 V
- Clase energética de la fuente de luz incluida: F
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase III
- Fuente de luz sustituible: Sí

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514477131
- Peso neto: 0,44 kg
- Peso bruto: 0,72 kg
- Altura: 38 cm
- Longitud: 14,5 cm
- Anchura: 18 cm



Fecha de emisión:
2025-04-19
Versión: 0.342

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com