

PHILIPS

Aplique mural
Mimosa 7 W

Luminarias de exterior

4000 K

Antracita

Estanto al agua



8719514477278



Dirige fácilmente la luz LED de alta calidad donde quieras

La familia Mimosa incluye apliques de pared y de suelo con un diseño totalmente nuevo que permite dirigir la luz hacia donde quieras. Las luces Mimosa están fabricadas en aluminio de alta calidad. Sus eficientes módulos LED y su fiable electrónica garantizan una larga vida útil. Disponibles en luz blanca cálida o fría.

Fácil de usar

- Dirección de luz ajustable
- Amplia cobertura de luz

Soluciones de iluminación sostenible

- Larga duración, de hasta 25.000 horas

Avanzada luz LED

- 5 años de garantía en el sistema LED
- Luz LED de alta calidad

Excelente calidad

- Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos de calidad excelente

8719514477278

Diseñado para exteriores

- IP44: resistente al agua

Destacados

Dirección de luz ajustable

Un panel giratorio único te permite dirigir fácilmente la luz a cualquier donde la necesites. Crea la luz perfecta para todas tus actividades al aire libre, ya estés cenando con familiares y amigos en tu patio o relajándote con un buen libro en tu jardín trasero.

Amplia cobertura de luz

Esta luz proporciona más brillo para todos tus espacios al aire libre.

Larga duración, de hasta 25.000 horas



La luz LED confiable de alta calidad dura hasta 25.000 horas. Puedes estar tranquilo sabiendo que no tendrás que preocuparte por el mantenimiento durante años, mientras disfrutas de la luz perfecta para el jardín todas las noches.

5 años de garantía en el sistema LED



Además de la garantía estándar de 2 años que se ofrece para esta luminaria, Philips también ofrece una garantía de 5 años para el sistema LED (el módulo y el controlador LED).

Luz LED de alta calidad



Estas luces LED utilizan una tecnología exclusiva desarrollada por Philips. Se encienden al instante y producen una emisión de luz óptima que resalta los colores vivos de tu jardín.

Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos de calidad excelente



Esta luz de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con aluminio fundido de alta calidad y materiales sintéticos excelentes.

IP44: resistente al agua



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Antracita
- Material: Metal

Duración

- Vida útil nominal: 25.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Haces de luz bidireccionales: No
- Sensor de día y noche: No
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento: No
- Energía solar: No
- Luz blanca cálida: No
- Pieza central: No

Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Estando al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,406 kg
- Altura global: 171 mm
- Longitud global: 117 mm
- Anchura global: 120 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: 680
- Color de la luz: 4000 K
- Red eléctrica: 220-240
- Clase energética de la fuente de luz incluida: F
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: No

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514477278
- Peso neto: 0,41 kg
- Peso bruto: 0,51 kg
- Altura: 18,5 cm
- Longitud: 5,5 cm
- Anchura: 14 cm



Fecha de emisión:
2025-08-30
Versión: 0.248

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com