

# PHILIPS

Iluminación para caminos/  
lámpara de pedestal Arbour  
3,8 W

Luminarias de exterior

3000 K

Antracita

Estanco al agua



8719514490246



## Nuestras luces LED de mayor eficiencia energética hasta el momento.

Philips ha desarrollado una luz para exterior ultraeficiente que utiliza una nueva tecnología para rebajar las emisiones de carbono, reducir los residuos de materiales y disminuir el uso de energía. Con una asombrosa vida útil de 50.000 horas, dura más del triple que las luces LED para exterior de Philips equivalentes y utiliza apenas un 50 % de la energía. Justo lo que hace falta para un planeta más sostenible.

### Soluciones de iluminación sostenible

- Ultraeficiente

### Avanzada luz LED

- 5 años de garantía en el sistema LED

### Excelente calidad

- Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos de calidad excelente

8719514490246

**Diseñado para exteriores**

- IP44: resistente al agua

**Luz de alta calidad**

- Luz blanca brillante de 3000 K

# Destacados

## Ultraeficiente



Consumo al menos un 50 % menos de energía en comparación con las luces LED estándar equivalentes de Philips.

## 5 años de garantía en el sistema LED



Además de la garantía estándar de 2 años que se ofrece para esta luminaria, Philips también ofrece una garantía de 5 años para el sistema LED (el módulo y el controlador LED).

## Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos de calidad excelente



Esta luz de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con aluminio fundido de alta calidad y materiales sintéticos excelentes.

## IP44: resistente al agua



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

## Luz blanca brillante de 3000 K



¿Sabías que los diferentes tonos de luz blanca se identifican por diferentes temperaturas de color, que se miden en Kelvin (K)? Las temperaturas de color más bajas producen una luz blanca cálida y acogedora, mientras que las temperaturas de color más altas producen una luz blanca más energizante y fría. Esta luminaria produce una luz blanca brillante de 3000 K.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: Antracita
- Material: Metal

## Duración

- Vida útil nominal: 50.000

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Haces de luz bidireccionales: No
- Sensor de día y noche: No
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento: No
- Energía solar: No
- Luz blanca cálida: No
- Pieza central: No

## Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

## Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 3000 K

## Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Balizas para caminos
- EyeComfort: No
- Innovaciones LED: UltraEfficient
- Características adicionales: Estanco al agua

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 1,32 kg
- Altura global: 400 mm
- Longitud global: 100 mm
- Anchura global: 100 mm

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: 800
- Color de la luz: 3000 K
- Red eléctrica: 220-240
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase II
- Fuente de luz sustituible: Sí

## Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514490246
- Peso neto: 1,32 kg
- Peso bruto: 1,45 kg
- Altura: 41,5 cm
- Longitud: 11 cm
- Anchura: 11 cm



Fecha de emisión:  
2025-09-03  
Versión: 0.212

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)