




Wi-Fi BLE 50W GU10 922-65 RGB 2PF/6



La bombilla de foco a todo color WiZ LED GU10 te permite disfrutar de una iluminación inteligente en tu vida diaria. Ideal para iluminación de acento, de expositores y de tareas. Consigue el ambiente que deseas con 16 millones de colores y también con luces que oscilan entre el blanco cálido y el blanco frío. Puedes programar las luces para que se apaguen y enciendan en función de tus rutinas diarias o semanales, controlarlas con tu smartphone o la voz y acceder a distancia a las luces incluso cuando no estás en casa. Las luces WiZ se conectan a tu router Wi-Fi, por lo que no necesitas ningún aparato adicional.


PRODUCTOS DESTACADOS

- Bombilla inteligente a todo color
- Hasta 345 lúmenes
- Sencilla conexión Plug & Play
- Control mediante aplicación o voz




Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta de las ventajas de las funciones inteligentes al instante, con solo conectar la luz WiZ a una red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa estableciendo horarios de encendido y apagado automático. No es necesario instalar hardware adicional, como un hub o una puerta de enlace.



Luz SpaceSense™ exclusiva que se enciende con el movimiento

La tecnología SpaceSense de WiZ transforma las luces en sensores de movimiento. Con un mínimo de dos luces WiZ en una habitación, puedes activar la función SpaceSense en la aplicación WiZ y hacer que las luces se enciendan y apaguen automáticamente con la detección de movimiento. Es sencillo. Es SpaceSense. Es WiZ.




Supervisa el consumo de energía

Consigue información general sobre el consumo de energía de tus luces con la aplicación WiZ. Accede fácilmente a un informe semanal o diario que te ayuda a estar al tanto de tu consumo de energía en el hogar.



Configura las luces para que sigan tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para que sigan tus rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan por la mañana o antes de llegar a casa y para que se mantengan apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.



Crea tu escena de iluminación perfecta

Haz tu propia combinación de distintos modos de luz blanca y de color para crear el ambiente de luz perfecto para tu momento cotidiano. Solo tienes que guardar tu nueva Escena y seleccionarla en cualquier momento con la aplicación WiZ o con la voz.



Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige cualquier color de luz que te guste o simplemente aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y a levantar el ánimo.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Interior
Forma de la lámpara: PAR16
Casquillo: GU10
Tecnología: Wi-Fi inteligente
Tipo de cristal: Mate
Regulable: Atenuación inalámbrica

DIMENSIONES DE LA BOMBILLA

Altura: 5,8 cm
Peso: 0,05 kg
Anchura: 5 cm

DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Ángulo de apertura: 36 °
Consistencia del color: 6 SDCM
Índice de reproducción cromática (IRC): 90
Temperatura del color: 2200-6500 K
Categoría de color de luz: A todo color
Flujo lumínico nominal: 345 lm
Tiempo de encendido: <0.5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 40 mA
Eficiencia: 73 lm/W

INFORMACIÓN DEL EMBALAJE

EAN: 8719514551039
EOC: 871951455103901
Título del producto: Wi-Fi BLE 50W
GU10 922-65 RGB 2PF/6

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de potencia: 0.51
Voltaje: 220-240 V
Potencia: 4,7 W
Potencia equivalente: 50 W
Etiqueta de eficiencia energética (EEL): G

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Longitud: 5,8 cm

VALORES NOMINALES

Ángulo de apertura nominal: 36 °
Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
Flujo lumínico nominal: 345 lm
Intensidad nominal máxima: 550 cd
Potencia nominal: 4.7 W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia: 50-60 Hz
Número de registro EPREL: 804322
Referencia de medición de flujo: Narrow Cone

DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC: 8719514551039
Peso neto: 0,1 kg
Peso bruto: 0,17 kg
Altura: 16 cm
Longitud: 7 cm
Anchura: 10,5 cm
Código 12NC: 929002448442



© 2023 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.