




Wi-Fi BLE 50W GU10 927-65 TW 2PF/6



Introduce en tu entorno de vida y de trabajo la iluminación centrada en las personas con la bombilla de foco inteligente WiZ LED GU10. Aplica diferentes tonalidades de luz blanca cálida a fría para ayudarte a concentrarte o a relajarte. Puedes programar las luces para que se apaguen y enciendan en función de tus rutinas diarias o semanales, controlarlas con tu smartphone o la voz y acceder a distancia a las luces incluso cuando no estás en casa. Las luces WiZ se conectan a tu router Wi-Fi, por lo que no necesitas ningún aparato adicional.

PRODUCTOS DESTACADOS

- Bombilla inteligente blanco regulable
- Hasta 345 lúmenes
- Sencilla conexión Plug & Play
- Control mediante aplicación o voz




Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta de las ventajas de las funciones inteligentes al instante, con solo conectar la luz WiZ a una red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa estableciendo horarios de encendido y apagado automático. No es necesario instalar hardware adicional, como un hub o una puerta de enlace.



Luz SpaceSense™ exclusiva que se enciende con el movimiento

La tecnología SpaceSense de WiZ transforma las luces en sensores de movimiento. Con un mínimo de dos luces WiZ en una habitación, puedes activar la función SpaceSense en la aplicación WiZ y hacer que las luces se enciendan y apaguen automáticamente con la detección de movimiento. Es sencillo. Es SpaceSense. Es WiZ.



Supervisa el consumo de energía

Consigue información general sobre el consumo de energía de tus luces con la aplicación WiZ. Accede fácilmente a un informe semanal o diario que te ayuda a estar al tanto de tu consumo de energía en el hogar.



Configura las luces para que sigan tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para que sigan tus rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan por la mañana o antes de llegar a casa y para que se mantengan apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.



Crea tu escena de iluminación de exteriores perfecta

Combina distintos modos de luz blanca y de color para crear el ambiente de luz perfecto para tus momentos en el jardín. Guarda la escena y selecciónala en cualquier momento con la aplicación, la voz o el accesorio de control.



Crea el ambiente adecuado con una luz blanca cálida o fría ajustable

Elige entre una amplia variedad de luces blancas frías estimulantes hasta luces blancas cálidas suaves, o bien simplemente elige uno de los modos predefinidos, como el modo de concentración o de relajación, para crear el mejor ambiente para tus actividades cotidianas.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Interior
Forma de la lámpara: PAR16
Casquillo: GU10
Tecnología: Wi-Fi inteligente
Tipo de cristal: Mate
Regulable: Atenuación inalámbrica

DIMENSIONES DE LA BOMBILLA

Altura: 5,8 cm
Peso: 0,05 kg
Anchura: 5 cm

DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Ángulo de apertura: 36 °
Consistencia del color: 6 SDCM
Índice de reproducción cromática (IRC): 90
Temperatura del color: 2700-6500 K
Categoría de color de luz: Blanca ajustable
Flujo lumínico nominal: 345 lm
Tiempo de encendido: <0.5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 40 mA
Eficiencia: 73 lm/W

INFORMACIÓN DEL EMBALAJE

EAN: 8719514551312
EOC: 871951455131201
Título del producto: Wi-Fi BLE 50W GU10 927-65 TW 2PF/6

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de potencia: 0.51
Voltaje: 220-240 V
Potencia: 4,7 W
Potencia equivalente: 50 W
Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Longitud: 5,8 cm

VALORES NOMINALES

Ángulo de apertura nominal: 36 °
Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
Flujo lumínico nominal: 345 lm
Intensidad nominal máxima: 550 cd
Potencia nominal: 4.7 W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia: 50-60 Hz
Número de registro EPREL: 584539
Referencia de medición de flujo: Narrow Cone

DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC: 8719514551312
Peso neto: 0,1 kg
Peso bruto: 0,17 kg
Altura: 16 cm
Longitud: 7 cm
Anchura: 10,5 cm
Código 12NC: 929002448342



© 2023 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.