



## FOCOS IMAGEO WiZ 2X5 W BLANCO 22-65K RGB

Consigue una luz inteligente de colores y dos focos ajustables con el foco inteligente WiZ Imageo en blanco. Úsalos con tu wifi existente para controlarlo con la aplicación WiZ o con la voz.

## PRODUCTOS DESTACADOS

- A todo color
- Dimensiones de la placa: 8 × 25 cm
- IP20/metal/blanco



#### Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta de las ventajas de las funciones inteligentes al instante, con solo conectar la luz WiZ a una red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa estableciendo horarios de encendido y apagado automático. No es necesario instalar hardware adicional, como un hub o una puerta de enlace.




#### Compatible con Matter

Este producto es compatible con Matter. Puedes configurarlo y controlarlo con tu plataforma de hogar inteligente preferida y hacer que funcione sin problemas con otros dispositivos compatibles con Matter.



#### Luz SpaceSense™ exclusiva que se enciende con el movimiento

La tecnología SpaceSense de WiZ transforma las luces en sensores de movimiento. Con un mínimo de dos luces WiZ en una habitación, puedes activar la función SpaceSense en la aplicación WiZ y hacer que las luces se enciendan y apaguen automáticamente con la detección de movimiento. Es sencillo. Es SpaceSense. Es WiZ.



#### Crea tu escena de iluminación perfecta

Haz tu propia combinación de distintos modos de luz blanca y de color para crear el ambiente de luz perfecto para tu momento cotidiano. Solo tienes que guardar tu nueva Escena y seleccionarla en cualquier momento con la aplicación WiZ o con la voz.

#### Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige cualquier color de luz que te guste o simplemente aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y a levantar el ánimo.



#### Crea el ambiente adecuado con una luz blanca cálida o fría ajustable

Elige entre una amplia variedad de luces blancas frías estimulantes hasta luces blancas cálidas suaves, o bien simplemente elige uno de los modos predefinidos, como el modo de concentración o de relajación, para crear el mejor ambiente para tus actividades cotidianas.



# ESPECIFICACIONES

## CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Interior

## DISEÑO Y ACABADO

Color: White

Material: Metal

## DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año

Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%

Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000

## CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Cabezal de foco ajustable: Sí

Regulable con mando a distancia: Sí

LED integrado: No

Bombillas LED incluidas: Sí

Mando a distancia incluido: No

## CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Índice de reproducción cromática (IRC): 90

Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2

## VARIOS

Diseñada especialmente para:  
Funcional

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 2x60 mA  
Eficiencia: 69 lm/W

## CONSUMO DE ENERGÍA

Voltaje: 220-240 V

## DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,62 kg  
Altura: 12,3 cm  
Longitud: 25 cm  
Anchura: 10,5 cm

## SERVICIO

Garantía: 2 años

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)

Flujo luminoso de la bombilla incluida: 345 lm

Flujo luminoso total de la luminaria: 690

Color de la luz: 2200 - 6500 (RGB)

Luminaria regulable: Regulador inalámbrico: no utilizar con regulador

LED: Sí

LED integrado: Sí

Clase energética de la fuente de luz incluida: F

Número de bombillas: 2

Casquillo: GU10

Potencia de la bombilla incluida: 5

Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5 W

Código IP: IP20

Clase de protección: Clase I

Fuente de luz sustituible: Sí



© 2023 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.

EAN:

wizconnected.com