



IMAGEO 3 focos ajustables placa redonda

Tres focos ajustables en un elegante plafón circular te ofrecen muchas opciones divertidas para inundar tu habitación con una hermosa luz y color. Elige una escena de luz para una actividad específica con nuestro accesorio Build-on Spots o deja que nuestra aplicación se encargue de todo con las rutinas automatizadas.

PRODUCTOS DESTACADOS

- A todo color
- Dimensiones de la placa: Ø21 cm
- IP20/metal/blanco



Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta de las ventajas de las funciones inteligentes al instante, con solo conectar la luz WiZ a una red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa estableciendo horarios de encendido y apagado automático. No es necesario instalar hardware adicional, como un hub o una puerta de enlace.




Control con cualquier plataforma de hogar inteligente Matter

Este producto está certificado por Matter, lo que permite un control sencillo con Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter que elijas.



Luz SpaceSense™ exclusiva que se enciende con el movimiento

La tecnología SpaceSense de WiZ transforma las luces en sensores de movimiento. Con un mínimo de dos luces WiZ en una habitación, puedes activar la función SpaceSense en la aplicación WiZ y hacer que las luces se enciendan y apaguen automáticamente con la detección de movimiento. Es sencillo. Es SpaceSense. Es WiZ.



Crea tu escena de iluminación perfecta

Haz tu propia combinación de distintos modos de luz blanca y de color para crear el ambiente de luz perfecto para tu momento cotidiano. Solo tienes que guardar tu nueva Escena y seleccionarla en cualquier momento con la aplicación WiZ o con la voz.

Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige cualquier color de luz que te guste o simplemente aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y a levantar el ánimo.



Crea el ambiente adecuado con una luz blanca cálida o fría ajustable

Elige entre una amplia variedad de luces blancas frías estimulantes hasta luces blancas cálidas suaves, o bien simplemente elige uno de los modos predefinidos, como el modo de concentración o de relajación, para crear el mejor ambiente para tus actividades cotidianas.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Interior
Forma de la lámpara: Redondo
Regulable: Sí

DISEÑO Y ACABADO

Color: White
Material: Metal

DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
Factor de mantenimiento del flujo
luminoso: 70%
Número de ciclos de apagado y
encendido: 50.000
Vida útil nominal: 15.000

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con mando a distancia: Sí
LED integrado: No
Bombillas LED incluidas: Sí
Mando a distancia incluido: No

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Índice de reproducción cromática
(IRC): ≥90
Temperatura del color: 2200-6500 K
Tiempo de encendido hasta alcanzar
el 60 % de luz: 2
Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 69
lm/W

VARIOS

Diseñada especialmente para: Salón
Comedor

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 60 mA

CONSUMO DE ENERGÍA

Voltaje: 220-240 V

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 1 kg
Altura global: 123 mm
Longitud global: 210 mm
Anchura global: 210 mm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso de la bombilla
incluida: 345
Diámetro: 210 mm
Flujo luminoso total de la luminaria:
1035
Color de la luz: 2200 - 6500 (RGB)
Clase energética de la fuente de luz
incluida: G
Potencia de la bombilla incluida: 4.9
Potencia máxima de la bombilla de
repuesto: 5
Código IP: IP20
Clase de protección: Clase I
Fuente de luz sustituible: Sí
Número de fuentes de luz: 3

COMPATIBLE CON

Compatible con la característica
Efectos: Yes
WiFi: Wireless G
Período de soporte definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Número máximo de accesorios: 9999
Protocolo de comunicaciones:
Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC:
8719514554511
Peso neto: 1 kg
Peso bruto: 1,16 kg
Altura: 14,7 cm
Longitud: 21,5 cm
Anchura: 21,5 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.