



Bombilla 150 W A80 E27



¿Arco iris tan grandes, brillantes y bonitos como para iluminar toda la habitación? Eso es lo que son estas lámparas LED A80 a todo color. La fríolera de 2400 lúmenes proporciona una iluminación funcional en 16,7 millones de colores para iluminar todo lo que tengas entre manos. Elige el color perfecto con la aplicación WiZ, el mando a distancia WiZ o incluso con la voz, o crea horarios para cambiar automáticamente al ambiente perfecto según cambien tus necesidades y tu estado de ánimo. Controlable mediante la red Wi-Fi existente.

PRODUCTOS DESTACADOS

- Bombilla inteligente a todo color
- Hasta 2452 lúmenes
- Sencilla conexión Plug & Play
- Control mediante aplicación o voz



Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta de las ventajas de las funciones inteligentes al instante, con solo conectar la luz WiZ a una red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa estableciendo horarios de encendido y apagado automático. No es necesario instalar hardware adicional, como un hub o una puerta de enlace.



Luz SpaceSense™ exclusiva que se enciende con el movimiento

La tecnología SpaceSense de WiZ transforma las luces en sensores de movimiento. Con un mínimo de dos luces WiZ en una habitación, puedes activar la función SpaceSense en la aplicación WiZ y hacer que las luces se enciendan y apaguen automáticamente con la detección de movimiento. Es sencillo. Es SpaceSense. Es WiZ.




Supervisa el consumo de energía

Consigue información general sobre el consumo de energía de tus luces con la aplicación WiZ. Accede fácilmente a un informe semanal o diario que te ayuda a estar al tanto de tu consumo de energía en el hogar.



Configura las luces para que sigan tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para que sigan tus rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan por la mañana o antes de llegar a casa y para que se mantengan apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.



Crea tu escena de iluminación perfecta

Haz tu propia combinación de distintos modos de luz blanca y de color para crear el ambiente de luz perfecto para tu momento cotidiano. Solo tienes que guardar tu nueva Escena y seleccionarla en cualquier momento con la aplicación WiZ o con la voz.



Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige cualquier color de luz que te guste o simplemente aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y a levantar el ánimo.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Interior
Forma de la lámpara: A80
Casquillo: E27
Tipo de cristal: Mate
Regulable: Sí

DIMENSIONES DE LA BOMBILLA

Peso: 0,3 kg

DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
Vida útil nominal: 15.000

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 6 SDCM
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥90
Temperatura del color: 2200-6500 K
Categoría de color de luz: A todo color
Flujo lumínico nominal: 2452 lm
Tiempo de encendido: <0.5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 132 lm/W

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 140 mA

INFORMACIÓN DEL EMBALAJE

EAN: 8719514554634
EOC: 871951455463401
Título del producto: Wi-Fi BLE 150W
A80 E27 922-65 RGB 1PF/6

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de potencia: 0.5
Voltaje: 220-240 V
Potencia equivalente: 150 W
Etiqueta de eficiencia energética (EEL): E
Consumo de energía: 18,5 W
Consumo energético kWh/1000 h: 19

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Altura global: 163 mm
Longitud global: 163 mm
Anchura global: 83 mm

VALORES NOMINALES

Vida útil especificada: 15.000
Flujo lumínico nominal: 2452 lm
Potencia nominal: 18.5 W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia: 50-60
Número de registro EPREL: 1901094
Referencia de medición de flujo: Sphere

COMPATIBLE CON

Compatible con la característica
Efectos: Yes
WiFi: Wireless G
Período de soporte definido:
Minimum of 60 months after introduction date
Número máximo de accesorios: 9999
Protocolo de comunicaciones:
Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC:
8719514554634
Peso neto: 0,22 kg
Peso bruto: 0,31 kg
Altura: 21,6 cm
Longitud: 10,5 cm
Anchura: 10,7 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.