

Plafón 12 W cuadrado

Inunda tu espacio con una luz blanca que se adapta a tu estado de ánimo o a tu objetivo. Su diseño elegante y su fácil instalación la convierten en un elemento cómodo e impecable de tu espacio.

PRODUCTOS DESTACADOS

- Blanco regulable
- Dimensiones: 300 × 300 mm
- IP20/plástico/blanco



Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta de las ventajas de las funciones inteligentes al instante, con solo conectar la luz WiZ a una red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa estableciendo horarios de encendido y apagado automático. No es necesario instalar hardware adicional, como un hub o una puerta de enlace.



Supervisa el consumo de energía

Consigue información general sobre el consumo de energía de tus luces con la aplicación WiZ. Accede fácilmente a un informe semanal o diario que te ayuda a estar al tanto de tu consumo de energía en el hogar.



Configura las luces para que sigan tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para que sigan tus rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan por la mañana o antes de llegar a casa y para que se mantengan apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.



Crea tu escena de iluminación perfecta

Haz tu propia combinación de distintos modos de luz blanca y de color para crear el ambiente de luz perfecto para tu momento cotidiano. Solo tienes que guardar tu nueva Escena y seleccionarla en cualquier momento con la aplicación WiZ o con la voz.



Crea el ambiente adecuado con una luz blanca cálida o fría ajustable

Elige entre una amplia variedad de luces blancas frías estimulantes hasta luces blancas cálidas suaves, o bien simplemente elige uno de los modos predefinidos, como el modo de concentración o de relajación, para crear el mejor ambiente para tus actividades cotidianas.



Atenúa las luces inteligentes incluso sin un regulador

Solo tienes que ajustar las luces al nivel de brillo que desees utilizando un teléfono inteligente, el accesorio de control WiZ o simplemente la voz. No es necesario instalar un costoso regulador de intensidad.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Interior
Forma de la lámpara: Rectángulo

DISEÑO Y ACABADO

Color: White
Material: Metal Plástico

DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 20 año
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Cabezal de foco ajustable: No
Regulable con mando a distancia: Sí
LED integrado: Sí
Mando a distancia incluido: No

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 6 SDCM
Índice de reproducción cromática (IRC): 80
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2

VARIOS

Diseñada especialmente para:
Funcional

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 120 mA
Eficiencia: 83 lm/W

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de potencia: 0.5
Voltaje: 220-240 V

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,76 kg
Altura: 4,2 cm
Longitud: 30 cm
Anchura: 30 cm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Vida útil de hasta: 20.000 hora(s)
Flujo luminoso total de la luminaria: 1000
Color de la luz: 2700-6500
Luminaria regulable: Regulador inalámbrico: no utilizar con regulador
LED: Sí
LED integrado: Sí
Potencia de la bombilla incluida: 12
Código IP: IP20
Clase de protección: Clase II



© 2023 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.