



Barras de luces Gradient

Lleva la iluminación dinámica a tu hogar con las barras de luz con degradado WiZ (2 incluidas). Disfruta de la tecnología RGBIC para pantallas multicolor. Colócalas en horizontal, vertical o detrás del televisor para crear el ambiente perfecto. Los modos predefinidos te permiten cambiar entre modos de luz dinámicos, estáticos o personalizables. Incluso puedes hacer que las luces vibren al ritmo de la música o se sincronicen con la pantalla del televisor (es necesaria una HDMI Sync Box).


PRODUCTOS DESTACADOS

- Varios colores a la vez
- Diversas opciones de colocación
- Sincroniza con la TV (es necesaria Sync Box)




Control con cualquier plataforma de hogar inteligente Matter

Este producto está certificado por Matter, lo que permite un control sencillo con Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter que elijas.



Úsalas cómo y dónde quieras

Coloca nuestras barras de luz Gradient horizontal o verticalmente en un mueble de TV o escritorio, o móntalas detrás de tu televisor/monitor utilizando los soportes traseros magnéticos. Con una rotación de 100°, puedes distribuir los efectos de iluminación para crear el ambiente perfecto.



Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige cualquier color de luz que te guste o simplemente aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y a levantar el ánimo.




Sincroniza las luces con la música

Sumérgete en el ritmo con nuestra función Sincronización de música. Sincroniza las luces sin esfuerzo con tus canciones favoritas. Solo recuerda mantener el dispositivo móvil cerca del altavoz para conseguir una armonía perfecta entre luz y sonido.



Iluminación envolvente inmersiva

Sincroniza tus luces con la música y el vídeo mediante la Sync Box HDMI para mejorar tu experiencia de entretenimiento. Perfecta para películas y juegos, la función Sync crea una atmósfera realmente envolvente, similar a la del cine, que da vida a tus contenidos.



Modos de iluminación estática y dinámica para mejorar tu estado de ánimo

Elige entre millones de colores o entre el conjunto de modos luz que hemos diseñado para ti. ¡Con tantas opciones, puedes llevar la magia a todas tus vacaciones, fiestas, reuniones íntimas y momentos diarios!



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Interior
Regulable: Sí

DISEÑO Y ACABADO

Color: Negro
Material: Plástico

DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
Vida útil nominal: 15.000

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con mando a distancia: Sí
LED integrado: Sí
Interruptor de encendido/apagado en el cable: Sí
Mando a distancia incluido: No

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Índice de reproducción cromática (IRC): -
Temperatura del color: NA
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2

VARIOS

Diseñada especialmente para: Salón
Comedor Dormitorio Habitación de los niños

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 49 mA

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de potencia: 0.7
Voltaje: 220-240 V

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,545 kg
Altura global: 50,4 mm
Longitud global: 318 mm
Anchura global: 90 mm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso total de la luminaria: NA
Color de la luz: RGB
Potencia de la bombilla incluida: 8.2
Código IP: IP20
Clase de protección: Clase II

COMPATIBLE CON

Compatible con la característica Efectos: Yes
WiFi: Wireless G
Período de soporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
Número máximo de accesorios: 9999
Protocolo de comunicaciones: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC: 8719514865211
Peso neto: 0,55 kg
Peso bruto: 0,81 kg
Altura: 17,1 cm
Longitud: 7,4 cm
Anchura: 41,3 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.