

PHILIPS

Tira LED RGBICWW,
5 m, Tipo C

LED inteligente

Efectos de luz multicolor

Luz blanca regulable

Se puede cortar y fácil de
instalar



8719514866713



Colores vivos, blancos brillantes

Transforma tu espacio con pantallas de colores vivos y variados, que incluyen efectos dinámicos como arcoíris en movimiento, suaves transiciones de color y patrones brillantes, todo ello con un brillo uniforme de un extremo a otro. Fácil de configurar mediante la aplicación WiZ, totalmente compatible con todos los productos «Connected by WiZ» y con certificación Matter para una integración perfecta con asistentes domésticos inteligentes como Alexa, Apple Home y Google Home.

Configuración sencilla

- La instalación es muy sencilla
- Fácil de instalar

Funciones inteligentes

- Automatiza las luces con programas
- Detección de movimiento SpaceSense

Dispositivos inteligentes

- Compatible con Matter

Modos de luz

- Transforma tu hogar con luz
- Modos de luz predefinidos para más comodidad

Destacados

La instalación es muy sencilla



1. Descarga la aplicación WiZ2. Enciende tu luz3. Conecta la luz a la Wi-Fi

Fácil de instalar



Dobla y recorta para adaptarlo a cualquier espacio; a continuación, utiliza el adhesivo de doble cara y los accesorios de montaje para fijarlo en su sitio.

Automatiza las luces con programas

Automatiza las luces para que se adapten a tus rutinas diarias o semanales. Programa que la luz se encienda antes de llegar a casa y que se mantenga apagada cuando no la necesitas.

Detección de movimiento SpaceSense




Convierte tus luces en sensores de movimiento mediante la tecnología SpaceSense integrada, para que se enciendan automáticamente cuando entras en la habitación: solo necesitas dos o más luces o dispositivos conectados con WiZ.

Compatible con Matter



Controla todo a tu manera con tu asistente doméstico inteligente preferido: compatible con Matter para una integración perfecta con Alexa, Google Home y Apple Home.

Transforma tu hogar con luz



Añade una iluminación ambiental llena de color a tu salón y a tu sala de juegos, o ilumina las encimeras de tu cocina con una luz blanca brillante.

Modos de luz predefinidos para más comodidad



Adapta la iluminación a tu estado de ánimo o actividad con modos de luz blanca como Luz de día, Acogedora y Concentración. Disfruta de vibrantes degradados con modos a todo color como Fiesta y Sunset.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Regulable: Sí

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Plástico

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000
- Vida útil nominal: 15.000

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Elige tu color: Sí
- Regulable con mando a distancia: Sí
- Totalmente impermeable: No
- LED integrado: Sí
- Interruptor de encendido/apagado en el cable: No
- Adaptador de corriente incluido: Sí
- Mando a distancia incluido: No
- Energía solar: No
- Luz regulable brillante y cálida: No

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80
- Temperatura del color: 2700/6500
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: < 2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 95

Guirnalda de luces/tira de luz

- Capacidad de ampliación: No

Varios

- Diseñada especialmente para: Cocina, Dormitorio, Salón, Habitación de los niños, Sala de ocio

Otras características

- Corriente de la bombilla: 125 mA

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.75
- Voltaje: 220-240 V
- Consumo energético kWh/1000 h: 11

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,331 kg
- Altura global: 0,25 mm
- Longitud global: 500 mm
- Anchura global: 1 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50/60
- Flujo luminoso total de la luminaria: 1900
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Degradado de color y luz blanca (RGBICW)
- Potencia de la bombilla incluida: 23
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

La bombilla

- Formato: NA
- Actualizable por software: Sí

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Período de soporte definido: Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios: 9999
- Sistemas operativos compatibles: iOS, Android
- Protocolo de comunicación: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilidad con sistemas de terceros: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funcionalidad Matter: Con concentradores de terceros (Wi-Fi)

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514866713
- Peso neto: 0,33 kg
- Peso bruto: 0,45 kg
- Altura: 18,7 cm
- Longitud: 8,2 cm
- Anchura: 18,9 cm



Fecha de emisión:
2026-06-13
Versión: 0.253

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com