

# PHILIPS

## Proyector

### ProjectLine

150 W

Luz blanca cálida 3000 K

PHILIPS

ProjectLine

LED outdoor floodlight



Professional quality for your project

8719514954472



## Calidad profesional para tu proyecto

LED robustos y resistentes al agua para uso en exteriores. El proyector Projectline es robusto y permite ahorrar energía gracias a su material metálico y a su protección contra la intemperie. Es ideal para iluminar áreas en la parte delantera/trasera de los edificios (públicos), como aparcamientos, entradas de vehículos, jardines o lugares de trabajo.

### Solución sostenible

- Ahorro energético desde el momento de la conexión

### Elige una iluminación de alta calidad

- Puedes confiar en la información del embalaje de Philips

### Duración

- Vida útil prolongada de hasta 35.000 horas

# Destacados

## Bajo consumo

Todas las lámparas de bajo consumo de Philips ahorran energía desde que el momento en el que se conectan. Usan menos kW a lo largo de su vida útil y, con ello, también reducen la factura de la luz. El nivel de ahorro energético varía en función del tipo de lámpara y de tecnología.

## Calidad de confianza

Philips mantiene sus promesas sobre el rendimiento de las lámparas. Puedes confiar en la información del embalaje de Philips sobre el flujo luminoso, la vida útil y la potencia, que indica que son equivalentes a las lámparas incandescentes.

## Vida útil prolongada de hasta 35.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 35.000 horas.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Metal
- Acabado de cierre óptico/lente: Transparente
- Material del cierre óptico/lente: Vidrio templado
- Forma del cierre óptico/lente: Plano
- Tipo de cubierta óptica: Vidrio

## Duración

- Rango de temperatura ambiente: -40 °C a +50 °C

## Medio ambiente

- Sustainability rating: Unclassified

## Características/accesorios adicionales incluidos

- LED integrado: Sí

## Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Tolerancia de flujo luminoso: +/-10%
- Color Code: 830 blanco cálido
- Temperatura de color correlacionada (nom.): 3000
- Índice Tolerancia del índice de reproducción cromática: 0
- Cromaticidad inicial: (0.440, 0.403) SDCM <6
- Código de familias de lámparas: LED
- Light source engine type: LED
- Fuente de luz sustituible: No
- Apertura de haz de luz de la luminaria: 110°
- Flujo luminoso: 13.500
- Material óptico: Vidrio
- Tipo de óptica al aire libre: Simétrica
- Material del reflector: Policarbonato
- Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 90
- Ratio de potencia lumínica ascendente: 0

## Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio, Hotel, Restaurantes
- Características adicionales: ProjectLine, Resistente al agua

**Otras características**

- Marca CE: Sí
- Certificado ENEC: -
- Conforme con EU RoHS: Sí
- Riesgo fotobiológico: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Especificación de riesgo fotobiológico: 0,2 m

**Potencia**

- Tensión de entrada: 220 a 240
- Corriente de arranque: 2,25
- Tiempo de irrupción: 0,093
- Factor de potencia (fracción): 0.9

**Consumo de energía**

- Consumo de energía: 150
- Tolerancia de consumo de energía: +/-10%

**Dimensiones y peso del producto**

- Altura global: 41
- Longitud global: 385
- Anchura global: 298

**Servicio**

- Garantía: 2 años

**Especificaciones técnicas**

- Tecnología de la bombilla: LED
- Código IP: IP65
- Clase de protección: Clase I
- Cable: Cable de 0,6 m sin clavija
- Conexión: Latiguillos/cables
- Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 35.000 h: 5
- Regulable: No
- Driver/unidad de potencia/transformador: -
- Driver incluido: Sí
- Área de proyección efectiva: 0,07
- Fixation material: Acero
- Marca de inflamabilidad: Para su montaje en superficies normalmente inflamables
- Line Frequency: 50 or 60
- Índice de protección frente a choque mecánico: IK06 | 1 J
- Dispositivo de montaje: Clips de montaje ajustables
- Número de unidades de equipo: 1 unidad
- Número de productos en MCB de 16 A tipo B: 14
- Surge Protection (Common/Differential): EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV)

**La bombilla**

- Actualizable por software: No

**Compatible con**

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

**Dimensiones y peso del embalaje**

- Producto con código EAN/UPC: 8719514954472
- Peso neto: 2,53 kg
- Peso bruto: 2,66 kg
- Altura: 4,4 cm
- Longitud: 39,3 cm
- Anchura: 32,6 cm



Fecha de emisión:  
2026-05-30  
Versión: 0.245

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)