

PHILIPS

Luz empotrable

Luces empotrables

4000 K

Luz blanca natural 4000 K

3200 lm

Cumple la normativa para
oficinas (UGR <19)

PHILIPS

ProjectLine

LED panel



Professional quality for your project

8719514955301



Calidad profesional para tu proyecto

Los profesionales confían en el panel LED ProjectLine, fácil de instalar y eficiente en el consumo de energía.

Fácil instalación

- La instalación no puede ser más sencilla. Los clips integrados a ambos lados del luminaria la mantienen en su posición, por lo que no hace falta atornillarla. Un cable conector GU10 facilita la colocación de una bombilla.

Calidad de luz superior

- Siempre brilla Como el primer día que la enciendes.

Duración

- Con su diseño metálico robusto pero versátil, Philips ProjectLine es adecuada para la mayoría de ambientes de interior. Está disponible en versiones cuadrada y redonda con acabados en negro, blanco o metálico. Elige entre un cabezal fijo o uno giratorio ajustable a un ángulo de 30°. Incluye una garantía de 5 años.

Destacados

Fácil de instalar

La instalación no puede ser más sencilla. Los clips integrados a ambos lados del luminaria la mantienen en su posición, por lo que no hace falta atornillarla. Un cable conector GU10 facilita la colocación de una bombilla.

Siempre brilla

Nuestros productos están diseñados y probados para preservar el 70 % del brillo original incluso al final de su vida útil.

Construida para durar

Con su diseño metálico robusto pero versátil, Philips Peridot es adecuada para la mayoría de ambientes de interior. Está disponible en versiones cuadrada y redonda con acabados en negro, blanco o metálico. Elige entre un cabezal fijo o uno giratorio ajustable a un ángulo de 30°. Incluye una garantía de 5 años.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal
- Acabado de cierre óptico/lente: Lente microprismática
- Material del cierre óptico/lente: Poliestireno

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 12.500
- Rango de temperatura ambiente: -10 °C a +35 °C

Características/accesorios adicionales incluidos

- Pilas incluidas: No
- Elige tu color: No
- LED integrado: Sí
- Tipo de enchufe: Sin enchufe

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 90
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2
- Tolerancia de flujo luminoso: -10% / +10%
- Color Code: 840 blanco neutro
- Flujo luminoso constante: No
- Temperatura de color correlacionada (nom.): 4000
- Cromaticidad inicial: (0.3818,0.3797) SDCM≤5
- Apertura de haz de luz de la luminaria: 90°
- Flujo luminoso: 3.400
- Material óptico: Polimetileno metacrilato
- Tipo de óptica: Ángulo del haz de 90°, Simétrica
- Material del reflector: Acero
- Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 120
- Índice de deslumbramiento unificado CEN: 19

Varios

- Diseñada especialmente para: Despacho
- Estilo: No aplicable

Otras características

- Marca CE: Sí
- Conforme con EU RoHS: Sí

Potencia

- Tensión de entrada: 220 a 240
- Corriente de arranque: 18,7
- Tiempo de irrupción: 0,218
- Factor de potencia (fracción): 0.9

Consumo de energía

- Potencia equivalente: 250
- Consumo de energía: 28
- Tolerancia de consumo de energía: +/-10%
- Consumo energético kWh/1000 h: 28

Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 60 mm
- Longitud global: 620 mm
- Anchura global: 620 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Tecnología de la bombilla: LED
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II
- Fuente de luz sustituible: No
- Conexión: Conector push-in de 3 polos
- Regulable: -
- Driver/unidad de potencia/transformador: Fuente de alimentación
- Driver incluido: Sí
- Marca de inflamabilidad: Para su montaje en superficies normalmente inflamables
- Test del hilo incandescente: Temperatura 650 °C, duración 30 s
- Line Frequency: 50 or 60
- Índice de protección frente a choque mecánico: IK02 | 0.2 J estándar
- Número de unidades de equipo: 1 unidad
- Número de productos en MCB de 16 A tipo B: 23
- Adecuado para conmutación aleatoria: No
- Ubicación mojada/húmeda/seca UL: Damp location, Dry location
- Opciones de montaje: Techo

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514955301
- Peso neto: 1,7 kg
- Peso bruto: 2,66 kg
- Altura: 64,5 cm
- Longitud: 62,5 cm
- Anchura: 3,8 cm



Fecha de emisión:
2026-07-08
Versión: 0.363

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com