




Aplique mural ELPAS

Estas luminarias con alimentación de la red, resistentes a las inclemencias del tiempo y con un diseño elegante, dan un nuevo giro al clásico aplique mural de exterior. Instálalas con ayuda de un profesional en el jardín delantero, en el jardín trasero, en el balcón o en el porche para conseguir 400 lúmenes de luz de gran belleza. Elige entre millones de colores, blancos cálidos y fríos, y modos de luz dinámicos que utilizan el wifi existente.

PRODUCTOS DESTACADOS

- A todo color
- Tensión de red
- Resistente al agua




Configuración instantánea para toda tu iluminación inteligente

Accede a todas las funciones inteligentes al instante, con solo conectar tus nuevas luces a tu wifi actual. Puedes controlar las luces cuando estés fuera de casa y establecer horarios para que se enciendan y apaguen automáticamente. Todo ello sin necesidad de instalar hardware adicional. Mantén el controlador dentro del alcance del wifi para poder controlar completamente todas las luces vinculadas, incluso fuera del alcance del wifi.




Control con cualquier plataforma de hogar inteligente Matter

Este producto está certificado por Matter, lo que permite un control sencillo con Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter que elijas.



Siéntete siempre seguro y protegido con las luces exteriores automatizadas

Programa las luces exteriores para que se enciendan todos los días antes de llegar a casa, de modo que puedas ver claramente el entorno y te sientas seguro. Configura las luces para que se apaguen automáticamente por la mañana, o cuando no las necesites, y ahorra energía.




Crea tu escena de iluminación de exteriores perfecta

Combina distintos modos de luz blanca y de color para crear el ambiente de luz perfecto para tus momentos en el jardín. Guarda la escena y selecciónala en cualquier momento con la aplicación, la voz o el accesorio de control.



Embellce tu jardín con millones de colores y modos dinámicos

Elige entre millones de colores de luz, desde el blanco frío energético hasta el blanco cálido suave y crea el mejor ambiente para tus actividades al aire libre. O simplemente aplica un modo de luz dinámico preestablecido, como Océano, Bosque o Fiesta para crear un ambiente increíble y levantar el ánimo.



Controla las luces de exterior como quieras

WiZ te ofrece muchas opciones para controlar tus luces inteligentes. Simplemente ajusta las luces con tu smartphone o la voz desde donde estés. Funciona con Google Home, Alexa y Atajos de Siri.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Exterior
Forma de la lámpara:
RoundRectangle
Regulable: Sí

DISEÑO Y ACABADO

Color: Negro
Material: Metal Plástico

DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 25 año
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
Vida útil nominal: 25.000

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con mando a distancia: Sí
LED integrado: Sí
Bombillas LED incluidas: Sí
Mando a distancia incluido: No

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 7 SDCM
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80
Temperatura del color: 2700-5000 K
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2
Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 76 lm/W

VARIOS

Diseñada especialmente para: Jardín Balcón

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 44 mA

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de potencia: 0.5
Voltaje: 220-240 V

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,565 kg
Altura global: 164 mm
Longitud global: 134 mm
Anchura global: 109 mm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso de la bombilla incluida: 950
Diámetro: 109 mm
Flujo luminoso total de la luminaria: 650
Color de la luz: 2700 - 5000 (RGB)
Potencia de la bombilla incluida: 8.5
Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 8,5
Código IP: IP44
Clase de protección: Clase I
Fuente de luz sustituible: No
Número de fuentes de luz: 1

COMPATIBLE CON

Compatible con la característica Efectos: Yes
WiFi: Wireless G
Período de soporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
Número máximo de accesorios: 9999
Protocolo de comunicaciones: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC: 8720169071254
Peso neto: 0,71 kg
Peso bruto: 0,96 kg
Altura: 14 cm
Longitud: 22,9 cm
Anchura: 8,9 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.