




# Extensión de bolardo

Plug-and-play para ampliar tu instalación existente de bolardos exteriores WiZ. Las luminarias de baja tensión son fáciles y seguras de instalar. Organízalas y distribúyelas como deseas sin cableado adicional. Usa el Wi-Fi existente para controlar las luces por voz o con la aplicación WiZ.

## PRODUCTOS DESTACADOS

- A todo color
- Baja tensión
- Clasificado para exteriores




## Configuración instantánea para toda tu iluminación inteligente

Accede a todas las funciones inteligentes al instante, con solo conectar tus nuevas luces a tu wifi actual. Puedes controlar las luces cuando estés fuera de casa y establecer horarios para que se enciendan y apaguen automáticamente. Todo ello sin necesidad de instalar hardware adicional. Mantén el controlador dentro del alcance del wifi para poder controlar completamente todas las luces vinculadas, incluso fuera del alcance del wifi.



## Control con cualquier plataforma de hogar inteligente Matter

Este producto está certificado por Matter, lo que permite un control sencillo con Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter que elijas.



## Siéntete siempre seguro y protegido con las luces exteriores automatizadas

Programa las luces exteriores para que se enciendan todos los días antes de llegar a casa, de modo que puedas ver claramente el entorno y te sientas seguro. Configura las luces para que se apaguen automáticamente por la mañana, o cuando no las necesites, y ahorra energía.



## Embellece tu jardín con millones de colores y modos dinámicos

Elegir entre millones de colores de luz, desde el blanco frío energético hasta el blanco cálido suave y crea el mejor ambiente para tus actividades al aire libre. O simplemente aplica un modo de luz dinámico preestablecido, como Océano, Bosque o Fiesta para crear un ambiente increíble y levantar el ánimo.

## Tecnología de baja tensión y con una instalación sencilla

Diseñadas para disfrutar al aire libre. No requieren cableados complicados ni instalaciones especiales: basta con enchufarlas y listo. Si deseas cambiar la ubicación de la luz, basta con desenroscar el adaptador y moverlo a otro lugar.

## Establece un color diferente para cada foco y amplifica el estado de ánimo.

Deja que el juego de los modos de luz dinámicos amplifique el estado de ánimo. Configura fácilmente cada foco para que brille con un color diferente. Mezcla y combina millones de colores claros o una variedad de modos de luz para crear un efecto de iluminación único que se adapte a tu estilo.



# ESPECIFICACIONES

## CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Exterior  
Forma de la lámpara: Redondo  
Regulable: Sí

## DISEÑO Y ACABADO

Color: Negro  
Material: Metal Plástico

## DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 25 año  
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%  
Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000  
Vida útil nominal: 25.000

## CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con mando a distancia: Sí  
LED integrado: Sí  
Bombillas LED incluidas: Sí  
Mando a distancia incluido: No

## CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 7 SDCM  
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥80  
Temperatura del color: 2700-5000 K  
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2  
Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 88 lm/W

## VARIOS

Diseñada especialmente para: Jardín  
Balcón

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 300 mA

## CONSUMO DE ENERGÍA

Voltaje: 12 V

## DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 1 kg  
Altura global: 518 mm  
Longitud global: 108,5 mm  
Anchura global: 108,5 mm

## SERVICIO

Garantía: 2 años

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso de la bombilla incluida: 400  
Diámetro: 108,5 mm  
Flujo luminoso total de la luminaria: 320  
Color de la luz: 2700 - 5000 (RGB)  
Potencia de la bombilla incluida: 3.6  
Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 3,6  
Código IP: IP65  
Clase de protección: Clase III  
Fuente de luz sustituible: No  
Número de fuentes de luz: 1

## COMPATIBLE CON

Compatible con la característica  
Efectos: Yes  
WiFi: Wireless G  
Período de soporte definido:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Número máximo de accesorios: 9999  
Protocolo de comunicaciones:  
Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

## DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC:  
8720169071858  
Peso neto: 1 kg  
Peso bruto: 1,26 kg  
Altura: 15,3 cm  
Longitud: 55,9 cm  
Anchura: 14 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.