



Globo con filamento transparente 40 W G95 E27



Las bombillas de filamento WiZ están pensadas para verse: tienen un aspecto estupendo incluso cuando están apagadas. Pero espera a encenderlas. Estos globos de luz transparentes regulables inundan cada rincón de tu habitación con todos los colores del arco iris y todas las tonalidades de blanco, desde cálido a frío. Disfruta del aspecto clásico de las bombillas incandescentes de filamento vintage mientras aprovechas las ventajas de ahorro energético de las LED. Todo ello controlable mediante Wi-Fi, por supuesto, con la aplicación WiZ, el mando a distancia WiZ o la voz.

PRODUCTOS DESTACADOS

- Bombilla inteligente a todo color
- Hasta 470 lúmenes
- Sencilla conexión Plug & Play
- Control mediante aplicación o voz




Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta de las ventajas de las funciones inteligentes al instante, con solo conectar la luz WiZ a una red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa estableciendo horarios de encendido y apagado automático. No es necesario instalar hardware adicional, como un hub o una puerta de enlace.



Configura las luces para que sigan tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para que sigan tus rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan por la mañana o antes de llegar a casa y para que se mantengan apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.



Crea tu escena de iluminación perfecta

Haz tu propia combinación de distintos modos de luz blanca y de color para crear el ambiente de luz perfecto para tu momento cotidiano. Solo tienes que guardar tu nueva Escena y seleccionarla en cualquier momento con la aplicación WiZ o con la voz.




Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige cualquier color de luz que te guste o simplemente aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y a levantar el ánimo.



Crea el ambiente adecuado con una luz blanca cálida o fría ajustable

Elige entre una amplia variedad de luces blancas frías estimulantes hasta luces blancas cálidas suaves, o bien simplemente elige uno de los modos predefinidos, como el modo de concentración o de relajación, para crear el mejor ambiente para tus actividades cotidianas.



Controla la iluminación inteligente como deseas

WiZ te permite controlar la iluminación inteligente de varias formas. Ajusta las luces con tu teléfono inteligente, la voz, el mando a distancia WiZ o usando el interruptor de pared existente para alternar entre dos modos favoritos. Funciona con accesos directos de Google Home, Alexa y Siri.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Interior
Forma de la lámpara: G95
Casquillo: E27
Tipo de cristal: Transparente
Regulable: Sí

DIMENSIONES DE LA BOMBILLA

Peso: 0,065 kg

DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
Vida útil nominal: 15.000

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 6 SDCM
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80
Temperatura del color: 2200-6500 K
Categoría de color de luz: A todo color
Flujo lumínico nominal: 470 lm
Tiempo de encendido: $< 0,5$ s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 74 lm/W

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 47 mA

INFORMACIÓN DEL EMBALAJE

EAN: 8720169072190
EOC: 872016907219000
Título del producto: Wi-Fi BLE 40W
G95 E27 822-65 RGB CL 1PF

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de potencia: 0.5
Voltaje: 220-240 V
Potencia equivalente: 40 W
Etiqueta de eficiencia energética (EEL): G
Consumo de energía: 6,3 W
Consumo energético kWh/1000 h: 7

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Altura global: 142 mm
Longitud global: 142 mm
Anchura global: 95 mm

VALORES NOMINALES

Vida útil especificada: 15.000
Flujo lumínico nominal: 470 lm
Potencia nominal: 6.3 W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia: 50-60
Número de registro EPREL: 1901106
Referencia de medición de flujo: Sphere

COMPATIBLE CON

Compatible con la característica Efectos: Yes
WiFi: Wireless G
Período de soporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
Número máximo de accesorios: 9999
Protocolo de comunicaciones: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC: 8720169072190
Peso neto: 0,07 kg
Peso bruto: 0,14 kg
Altura: 18,5 cm
Longitud: 10,5 cm
Anchura: 10,5 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.