



## Globo 75 W G95 E27



La bombilla a todo color en forma de globo WiZ LED te permite disfrutar de una iluminación inteligente en tu vida diaria. Colócalas en una lámpara de pie o de techo para conseguir el ambiente que deseas con 16 millones de colores y también con luces que oscilan entre el blanco cálido y el blanco frío. Puedes programar las luces para que se apaguen y enciendan en función de tus rutinas diarias o semanales, controlarlas con tu smartphone o la voz y acceder a distancia a las luces incluso cuando no estás en casa. Las luces WiZ se conectan a tu router Wi-Fi, por lo que no necesitas ningún aparato adicional.

## PRODUCTOS DESTACADOS

- Bombilla inteligente a todo color
- Hasta 1055 lúmenes
- Sencilla conexión Plug & Play
- Control mediante aplicación o voz



#### Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta de las ventajas de las funciones inteligentes al instante, con solo conectar la luz WiZ a una red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa estableciendo horarios de encendido y apagado automático. No es necesario instalar hardware adicional, como un hub o una puerta de enlace.




#### Supervisa el consumo de energía

Consigue información general sobre el consumo de energía de tus luces con la aplicación WiZ. Accede fácilmente a un informe semanal o diario que te ayuda a estar al tanto de tu consumo de energía en el hogar.



#### Configura las luces para que sigan tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para que sigan tus rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan por la mañana o antes de llegar a casa y para que se mantengan apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.



#### Crea tu escena de iluminación perfecta

Haz tu propia combinación de distintos modos de luz blanca y de color para crear el ambiente de luz perfecto para tu momento cotidiano. Solo tienes que guardar tu nueva Escena y seleccionarla en cualquier momento con la aplicación WiZ o con la voz.

#### Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige cualquier color de luz que te guste o simplemente aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y a levantar el ánimo.



#### Crea el ambiente adecuado con una luz blanca cálida o fría ajustable

Elige entre una amplia variedad de luces blancas frías estimulantes hasta luces blancas cálidas suaves, o bien simplemente elige uno de los modos predefinidos, como el modo de concentración o de relajación, para crear el mejor ambiente para tus actividades cotidianas.



# ESPECIFICACIONES

## CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Interior  
Forma de la lámpara: G95  
Casquillo: E27  
Tipo de cristal: Mate  
Regulable: Sí

## DIMENSIONES DE LA BOMBILLA

Peso: 0,11 kg

## DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 25 año  
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%  
Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000  
Vida útil nominal: 25.000

## CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 6 SDCM  
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥80  
Temperatura del color: 2200-6500 K  
Categoría de color de luz: A todo color  
Flujo lumínico nominal: 1055 lm  
Tiempo de encendido: <0.5 s  
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante  
Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 95 lm/W

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 75 mA

## INFORMACIÓN DEL EMBALAJE

EAN: 8720169072275  
EOC: 872016907227500  
Título del producto: Wi-Fi BLE 75W G95 E27 822-65 RGB 1PF/6

## CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de potencia: 0.5  
Voltaje: 220-240 V  
Potencia equivalente: 75 W  
Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F  
Consumo de energía: 11 W  
Consumo energético kWh/1000 h: 11

## DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Altura global: 139 mm  
Longitud global: 139 mm  
Anchura global: 95 mm

## VALORES NOMINALES

Vida útil especificada: 25.000  
Flujo lumínico nominal: 1055 lm  
Potencia nominal: 11 W

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia: 50-60  
Número de registro EPREL: 1421112  
Referencia de medición de flujo: Sphere

## COMPATIBLE CON

Compatible con la característica  
Efectos: Yes  
WiFi: Wireless G  
Período de soporte definido:  
Minimum of 60 months after introduction date  
Número máximo de accesorios: 9999  
Protocolo de comunicaciones:  
Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

## DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC:  
8720169072275  
Peso neto: 0,1 kg  
Peso bruto: 0,21 kg  
Altura: 18,5 cm  
Longitud: 10,5 cm  
Anchura: 10,5 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.