



# Bombilla 60 W A60 E27



La bombilla de color WiZ LED A60 te permite disfrutar de una iluminación inteligente en tu vida diaria. Colócalo en cualquier lámpara para conseguir el ambiente que deseas con 16 millones de colores y también con luces que oscilan entre el blanco cálido y el blanco frío. Puedes programar las luces para que se apaguen y enciendan en función de tus rutinas diarias o semanales, controlarlas con tu smartphone o la voz y acceder a distancia a las luces incluso cuando no estás en casa. Las luces WiZ se conectan a tu router Wi-Fi, por lo que no necesitas ningún aparato adicional.

## PRODUCTOS DESTACADOS

- Bombilla inteligente a todo color
- Hasta 806 lúmenes
- Sencilla conexión Plug & Play
- Control mediante aplicación o voz




## Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta de las ventajas de las funciones inteligentes al instante, con solo conectar la luz WiZ a una red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa estableciendo horarios de encendido y apagado automático. No es necesario instalar hardware adicional, como un hub o una puerta de enlace.



## Luz SpaceSense™ exclusiva que se enciende con el movimiento

La tecnología SpaceSense de WiZ transforma las luces en sensores de movimiento. Con un mínimo de dos luces WiZ en una habitación, puedes activar la función SpaceSense en la aplicación WiZ y hacer que las luces se enciendan y apaguen automáticamente con la detección de movimiento. Es sencillo. Es SpaceSense. Es WiZ.



## Crea tu escena de iluminación perfecta

Haz tu propia combinación de distintos modos de luz blanca y de color para crear el ambiente de luz perfecto para tu momento cotidiano. Solo tienes que guardar tu nueva Escena y seleccionarla en cualquier momento con la aplicación WiZ o con la voz.



## Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige cualquier color de luz que te guste o simplemente aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y a levantar el ánimo.



## Crea el ambiente adecuado con una luz blanca cálida o fría ajustable

Elige entre una amplia variedad de luces blancas frías estimulantes hasta luces blancas cálidas suaves, o bien simplemente elige uno de los modos predefinidos, como el modo de concentración o de relajación, para crear el mejor ambiente para tus actividades cotidianas.



## Controla la iluminación inteligente como deseas

WiZ te permite controlar la iluminación inteligente de varias formas. Ajusta las luces con tu teléfono inteligente, la voz, el mando a distancia WiZ o usando el interruptor de pared existente para alternar entre dos modos favoritos. Funciona con accesos directos de Google Home, Alexa y Siri.



# ESPECIFICACIONES

## CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Interior  
Forma de la lámpara: A60  
Casquillo: E27  
Tipo de cristal: Mate  
Regulable: Sí

## DIMENSIONES DE LA BOMBILLA

Peso: 0,065 kg

## DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 25 año  
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%  
Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000  
Vida útil nominal: 25.000

## CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 6 SDCM  
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥80  
Temperatura del color: 2200-6500 K  
Categoría de color de luz: A todo color  
Flujo lumínico nominal: 806 lm  
Tiempo de encendido: <0.5 s  
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante  
Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 94 lm/W

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 65 mA

## INFORMACIÓN DEL EMBALAJE

EAN: 8720169072299  
EOC: 872016907229900  
Título del producto: Wi-Fi BLE 60W A60 E27 822-65 RGB 1PF/6

## CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de potencia: 0.5  
Voltaje: 220-240 V  
Potencia equivalente: 60 W  
Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F  
Consumo de energía: 8,5 W  
Consumo energético kWh/1000 h: 9

## DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Altura global: 122 mm  
Longitud global: 122 mm  
Anchura global: 60 mm

## VALORES NOMINALES

Vida útil especificada: 25.000  
Flujo lumínico nominal: 806 lm  
Potencia nominal: 8.5 W

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia: 50-60  
Número de registro EPREL: 1421108  
Referencia de medición de flujo: Sphere

## COMPATIBLE CON

Compatible con la característica  
Efectos: Yes  
WiFi: Wireless G  
Período de soporte definido:  
Minimum of 60 months after introduction date  
Número máximo de accesorios: 9999  
Protocolo de comunicaciones:  
Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

## DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC:  
8720169072299  
Peso neto: 0,05 kg  
Peso bruto: 0,09 kg  
Altura: 16 cm  
Longitud: 7 cm  
Anchura: 7 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.