



Tira flexible de neón 3 m

La luz puede dar forma a tu estado de ánimo y ahora puedes dar forma a la luz gracias a las tiras flexibles de neón de WiZ. Con 3 metros de tira de luz flexible estamos seguros de que podrás crear formas ingeniosas y encantadoras para embellecer cualquier habitación. Crea ambiente con efectos de colores degradados de neón. Controlables mediante Wi-Fi, por supuesto, utilizando la aplicación WiZ, el mando a distancia WiZ o la voz.

PRODUCTOS DESTACADOS

- A todo color
- Baja tensión
- IP20/Silicona



Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta de las ventajas de las funciones inteligentes al instante, con solo conectar la luz WiZ a una red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa estableciendo horarios de encendido y apagado automático. No es necesario instalar hardware adicional, como un hub o una puerta de enlace.



Control con cualquier plataforma de hogar inteligente Matter

Este producto está certificado por Matter, lo que permite un control sencillo con Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter que elijas.



Luz SpaceSense™ exclusiva que se enciende con el movimiento

La tecnología SpaceSense de WiZ transforma las luces en sensores de movimiento. Con un mínimo de dos luces WiZ en una habitación, puedes activar la función SpaceSense en la aplicación WiZ y hacer que las luces se enciendan y apaguen automáticamente con la detección de movimiento. Es sencillo. Es SpaceSense. Es WiZ.



Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige cualquier color de luz que te guste o simplemente aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y a levantar el ánimo.



Controla la iluminación inteligente como deseas

WiZ te permite controlar la iluminación inteligente de varias formas. Ajusta las luces con tu teléfono inteligente, la voz, el mando a distancia WiZ o usando el interruptor de pared existente para alternar entre dos modos favoritos. Funciona con accesos directos de Google Home, Alexa y Siri.



Colores degradados en una sola tira

Establece el ambiente con tiras de luz flexibles que ofrecen efectos degradados. Los modos de luz dinámicos te permiten crear el ambiente adecuado para embellecer cualquier habitación.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Interior
Regulable: Sí

DISEÑO Y ACABADO

Color: White
Material: Plástico

DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
Vida útil nominal: 15.000

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS

ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con mando a distancia: Sí
LED integrado: Sí
Interruptor de encendido/apagado en el cable: Sí
Adaptador de corriente incluido: Sí
Mando a distancia incluido: No

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Índice de reproducción cromática (IRC): -
Temperatura del color: NA
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2

GUIRNALDA DE LUCES/TIRA DE LUZ

Driver efficiency in full load: 80
Driver no load power: 0,25

VARIOS

Diseñada especialmente para: Salón
Sala de ocio Dormitorio Habitación de los niños

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 125 mA

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de potencia: 0.7
Voltaje: 220-240 V
Consumo de energía: 20

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,6 kg
Altura global: 17 mm
Longitud global: 3.000 mm
Anchura global: 10 mm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso total de la luminaria: NA
Color de la luz: RGB
Potencia de la bombilla incluida: 24
Código IP: IP20
Clase de protección: Clase II

COMPATIBLE CON

Compatible con la característica
Efectos: Yes
WiFi: Wireless G
Período de soporte definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Número máximo de accesorios: 9999
Protocolo de comunicaciones:
Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC:
8720169072510
Peso neto: 0,6 kg
Peso bruto: 0,9 kg
Altura: 8,7 cm
Longitud: 22,4 cm
Anchura: 22,4 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.