



## Superslim techo 22 W

SuperSlim es la opción ideal con las elegantes lámparas de techo WiZ. Los modos de luz dinámicos a todo color le dan un toque de alegría, tanto si estás de fiesta como pasando un rato tranquilo con tu pareja. También puedes elegir el tono perfecto de luz blanca: luz natural para concentrarte y mejorar la productividad, acogedora luz de velas para relajarte o cualquier otra opción. La carcasa negra minimalista acentúa con elegancia la decoración. Disfruta de todas las ventajas de ahorro energético de los LED, sin deslumbramiento, sin parpadeos y sin fatiga ocular, con control Wi-Fi, por supuesto, mediante la aplicación WiZ, el mando a distancia WiZ o la voz.

## PRODUCTOS DESTACADOS

- A todo color
- Dimensiones: Ø423
- IP20/plástico/negro



### **Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar**

Disfruta de las ventajas de las funciones inteligentes al instante, con solo conectar la luz WiZ a una red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa estableciendo horarios de encendido y apagado automático. No es necesario instalar hardware adicional, como un hub o una puerta de enlace.



### **Supervisa el consumo de energía**

Consigue información general sobre el consumo de energía de tus luces con la aplicación WiZ. Accede fácilmente a un informe semanal o diario que te ayuda a estar al tanto de tu consumo de energía en el hogar.



### **Crea tu escena de iluminación perfecta**

Haz tu propia combinación de distintos modos de luz blanca y de color para crear el ambiente de luz perfecto para tu momento cotidiano. Solo tienes que guardar tu nueva Escena y seleccionarla en cualquier momento con la aplicación WiZ o con la voz.



### **Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día**

Elige cualquier color de luz que te guste o simplemente aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y a levantar el ánimo.



### **Crea el ambiente adecuado con una luz blanca cálida o fría ajustable**

Elige entre una amplia variedad de luces blancas frías estimulantes hasta luces blancas cálidas suaves, o bien simplemente elige uno de los modos predefinidos, como el modo de concentración o de relajación, para crear el mejor ambiente para tus actividades cotidianas.



### **Controla la iluminación inteligente como deseas**

WiZ te permite controlar la iluminación inteligente de varias formas. Ajusta las luces con tu teléfono inteligente, la voz, el mando a distancia WiZ o usando el interruptor de pared existente para alternar entre dos modos favoritos. Funciona con accesos directos de Google Home, Alexa y Siri.

# ESPECIFICACIONES

## CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Interior  
Forma de la lámpara: Redondo  
Regulable: Sí

## DISEÑO Y ACABADO

Color: Negro  
Material: Plástico

## DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 20 año  
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%  
Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000  
Vida útil nominal: 20.000

## CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con mando a distancia: Sí  
LED integrado: Sí  
Mando a distancia incluido: No

## CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 6 SDCM  
Índice de reproducción cromática (IRC):  $\geq 80$   
Temperatura del color: 2200-6500 K  
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2  
Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 118 lm/W

## VARIOS

Diseñada especialmente para: Salón  
Comedor Dormitorio Habitación de los niños

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 190 mA

## CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de potencia: 0.5  
Voltaje: 220-240 V

## DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 1,5 kg  
Altura global: 32 mm  
Longitud global: 423 mm  
Anchura global: 423 mm

## SERVICIO

Garantía: 2 años

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro: 423 mm  
Flujo luminoso total de la luminaria: 2600  
Color de la luz: 2200 - 6500 (RGB)  
Potencia de la bombilla incluida: 22  
Código IP: IP20  
Clase de protección: Clase II

## COMPATIBLE CON

Compatible con la característica Efectos: Yes  
WiFi: Wireless G  
Período de soporte definido: Minimum of 60 months after introduction date  
Número máximo de accesorios: 9999  
Protocolo de comunicaciones: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

## DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC: 8720169072633  
Peso neto: 1,4 kg  
Peso bruto: 1,66 kg  
Altura: 43 cm  
Longitud: 3,5 cm  
Anchura: 42,5 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.