




Tira LED para exteriores 5 m

Crea un ambiente mágico, emocionante o relajante para todos tus espacios al aire libre con la tira de luz LED para exteriores WiZ, plegable y resistente a la intemperie. Transforma tu jardín, camino, entrada, porche, terraza o balcón con líneas uniformes de colores vibrantes o tonos de luz blanca de frescos a acogedores. Las tiras de luz LED para exteriores participan en el mismo ecosistema WiZ que ya te encanta para tus luces WiZ de interior y exterior. Esto significa que son fáciles de instalar y controlar mediante la aplicación WiZ, WiZmote o la voz a través de la red Wi-Fi doméstica existente. Estas tiras LED flexibles funcionarán solas o junto con el resto de luces WiZ de exterior para que tus espacios al aire libre resulten más hermosos y acogedores que nunca.

PRODUCTOS DESTACADOS

- A todo color
- Baja tensión
- IP65 (Adaptador IP44)/Plástico



Configuración instantánea para toda tu iluminación inteligente

Accede a todas las funciones inteligentes al instante, con solo conectar tus nuevas luces a tu wifi actual. Puedes controlar las luces cuando estés fuera de casa y establecer horarios para que se enciendan y apaguen automáticamente. Todo ello sin necesidad de instalar hardware adicional. Mantén el controlador dentro del alcance del wifi para poder controlar completamente todas las luces vinculadas, incluso fuera del alcance del wifi.




Embellece tu jardín con millones de colores y modos dinámicos

Elige entre millones de colores de luz, desde el blanco frío energético hasta el blanco cálido suave y crea el mejor ambiente para tus actividades al aire libre. O simplemente aplica un modo de luz dinámico preestablecido, como Océano, Bosque o Fiesta para crear un ambiente increíble y levantar el ánimo.



Control con cualquier plataforma de hogar inteligente Matter

Este producto está certificado por Matter, lo que permite un control sencillo con Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter que elijas.



Siéntete siempre seguro y protegido con las luces exteriores automatizadas

Programa las luces exteriores para que se enciendan todos los días antes de llegar a casa, de modo que puedas ver claramente el entorno y te sientas seguro. Configura las luces para que se apaguen automáticamente por la mañana, o cuando no las necesites, y ahorra energía.



Resistente al agua y estanca

Esta luz está diseñada para que disfrutes del aire libre, ya que es resistente al agua y estanca. Fabricada con materiales resistentes a los rayos UV, así como resistentes al viento y la nieve. Pasó pruebas rigurosas para garantizar que resiste la mayoría de las condiciones climáticas.



Tecnología de baja tensión y con una instalación sencilla

Diseñadas para disfrutar al aire libre. No requieren cableados complicados ni instalaciones especiales: basta con enchufarlas y listo. Si deseas cambiar la ubicación de la luz, basta con desenroscar el adaptador y moverlo a otro lugar.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Exterior
Regulable: Sí

DISEÑO Y ACABADO

Color: White
Material: Plástico

DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
Vida útil nominal: 15.000

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con mando a distancia: Sí
LED integrado: Sí
Interruptor de encendido/apagado en el cable: Sí
Adaptador de corriente incluido: Sí
Mando a distancia incluido: No

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 7 SDCM
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80
Temperatura del color: 2700-5000 K
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2
Eficacia lumínica (nominal): 26 lm/W

VARIOS

Diseñada especialmente para: Salón
Sala de ocio Dormitorio Habitación de los niños

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 128 mA

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de potencia: 0.5
Voltaje: 220-240 V
Consumo de energía: 24

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 1,52 kg
Altura global: 76 mm
Longitud global: 7.940 mm
Anchura global: 45 mm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso total de la luminaria: 240
Color de la luz: 2700 - 5000 (RGB)
Potencia de la bombilla incluida: 24
Código IP: IP65 (Adaptador IP44)
Clase de protección: Clase II

COMPATIBLE CON

Compatible con la característica
Efectos: Yes
WiFi: Wireless G
Período de soporte definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Número máximo de accesorios: 9999
Protocolo de comunicaciones:
Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC:
8720169074859
Peso neto: 1,55 kg
Peso bruto: 1,75 kg
Altura: 7,6 cm
Longitud: 35,6 cm
Anchura: 35,6 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.