

Foco 50 W PAR16 GU10



¡Pon el foco en tu comodidad y bienestar! Estos focos inteligentes tienen la forma GU10 estándar que conoces y adoras, pero sus lentes de cristal auténtico aportan un toque extra de elegancia. Y te ofrecen algo que es cualquier cosa menos estándar: luz blanca regulable para todas tus necesidades y estados de ánimo. Programa una luz blanca fría cuando necesites hacer cosas, o una acogedora luz blanca cálida cuando quieras relajarte, lo que te permite vivir tu vida doméstica mejor y más cómoda. Todo esto, además de 16 millones de colores y control mediante la voz, el mando a distancia WiZ o la aplicación WiZ, tanto si estás en casa como si no. Los focos WiZ GU10 se conectan a través de la red Wi-Fi existente, sin necesidad de hardware adicional, redes ni configuración.

PRODUCTOS DESTACADOS

- Bombilla inteligente regulable
- Hasta 345 lúmenes
- Sencilla conexión Plug & Play
- Control mediante aplicación o voz



Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta de las ventajas de las funciones inteligentes al instante, con solo conectar la luz WiZ a una red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa estableciendo horarios de encendido y apagado automático. No es necesario instalar hardware adicional, como un hub o una puerta de enlace.



Control con cualquier plataforma de hogar inteligente Matter

Este producto está certificado por Matter, lo que permite un control sencillo con Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter que elijas.



Luz que encaja en cualquier luminaria estándar

Forma compacta que encaja perfectamente en cualquier foco empotrado.



Controla las luces inteligentes desde cualquier parte

No tienes que preocuparte si las luces se quedaron encendidas cuando no había nadie en casa. Simplemente apágalas desde donde estés, con tu smartphone.



Colores vivos, brillantes y tonos de blanco

Crea acentos de gran viveza seleccionando entre millones de colores y tonos de blanco. El ángulo del haz de 36 grados garantiza decorar los alrededores con una luz brillante y uniforme.



Crea el ambiente perfecto para todas tus actividades.

Nuestra lámpara clásica GU10 de vidrio te ofrece algo especial: luz LED blanca ajustable para todos tus estados de ánimo y actividades. Programa una luz fría cuando necesites concentrarte o una luz acogedora cuando quieras relajarte, o simplemente selecciona uno de los modos predefinidos, como Concentración y Relax.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Interior
Forma de la lámpara: PAR16
Casquillo: GU10
Tipo de cristal: Transparente
Regulable: Sí

DIMENSIONES DE LA BOMBILLA

Peso: 0,05 kg

DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
Vida útil nominal: 15.000

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Ángulo de apertura: 36 °
Consistencia del color: 6 SDCM
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥90
Temperatura del color: 2200-6500 K
Categoría de color de luz: A todo color
Flujo lumínico nominal: 345 lm
Tiempo de encendido: <0.5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 73 lm/W

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 40 mA

INFORMACIÓN DEL EMBALAJE

EAN: 8720169076761
EOC: 872016907676100
Título del producto: Wi-Fi BLE 50W
GU10 GLASS 922-65 RGB1PF/6

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de potencia: 0.48
Voltaje: AC 220-240 V
Potencia equivalente: 50 W
Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F
Consumo de energía: 4,7 W
Consumo energético kWh/1000 h: 5

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Altura global: 55 mm
Longitud global: 55 mm
Anchura global: 50 mm

VALORES NOMINALES

Vida útil especificada: 15.000
Flujo lumínico nominal: 345 lm
Intensidad nominal máxima: 550 cd
Potencia nominal: 4.7 W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia: 50-60
Número de registro EPREL: 1877835
Referencia de medición de flujo: Narrow Cone

COMPATIBLE CON

Compatible con la característica Efectos: Yes
WiFi: Wireless G
Período de soporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
Número máximo de accesorios: 9999
Protocolo de comunicaciones: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC: 8720169076761
Peso neto: 0,05 kg
Peso bruto: 0,09 kg
Altura: 16 cm
Longitud: 7 cm
Anchura: 7 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.