



Tira de luces 20 m

Las divertidas, fantásticas y a todo color luces de hadas WiZ aportan magia a tus vacaciones, fiestas, reuniones íntimas, así como buenas vibraciones. Envuelve estas tiras de 160 LED alrededor del árbol de Navidad, la puerta principal en Halloween, la sala de juegos el sábado por la noche, el jardín para cenar al aire libre en esas cálidas noches de verano, o alrededor del dormitorio o comedor cualquier día de la semana. Los modos de luz estática y dinámica deslumbran con más de 16 millones de colores disponibles y 8 zonas diferentes para que puedas diseñar la luz a tu gusto. Y como es WiZ, puedes controlar el brillo y el centelleante color de tus luces desde cualquier lugar mediante la aplicación WiZ. Incluso puedes sincronizar tus luces de hadas con la música para mayor diversión y festividad...

PRODUCTOS DESTACADOS

- A todo color
- Baja tensión
- IP44/Plástico



Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta de las ventajas de las funciones inteligentes al instante, con solo conectar la luz Wiz a una red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa estableciendo horarios de encendido y apagado automático. No es necesario instalar hardware adicional, como un hub o una puerta de enlace.



Control con cualquier plataforma de hogar inteligente Matter

Este producto está certificado por Matter, lo que permite un control sencillo con Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter que elijas.



Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige cualquier color de luz que te guste o simplemente aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y a levantar el ánimo.



Controla las luces inteligentes desde cualquier parte

No tienes que preocuparte si las luces se quedaron encendidas cuando no había nadie en casa. Simplemente apágalas desde donde estés, con tu smartphone.

Sincroniza las luces con la música

Sumérgete en el ritmo con nuestra función Sincronización de música. Sincroniza las luces sin esfuerzo con tus canciones favoritas. Solo recuerda mantener el dispositivo móvil cerca del altavoz para conseguir una armonía perfecta entre luz y sonido.

Millones de colores en un solo cable

Cada cable de tira de luz te permite elegir entre millones de colores para crear atmósferas increíbles que aportan magia y levantan el ánimo.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Interior/exterior
Regulable: Sí

DISEÑO Y ACABADO

Color: Negro
Material: Plástico

DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
Vida útil nominal: 15.000

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con mando a distancia: Sí
LED integrado: Sí
Interruptor de encendido/apagado en el cable: No
Adaptador de corriente incluido: Sí
Mando a distancia incluido: No

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Índice de reproducción cromática (IRC): -
Temperatura del color: 2700-5000 K
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2

GUIRNALDA DE LUCES/TIRA DE LUZ

Capacidad de ampliación: No

VARIOS

Diseñada especialmente para: Salón
Dormitorio Balcón Jardín

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 100 mA

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de potencia: 0.7
Voltaje: 220-240 V
Consumo de energía: 13

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,588 kg
Longitud global: 20.000 mm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso total de la luminaria: NA
Color de la luz: 2700 - 5000 (RGB)
Potencia de la bombilla incluida: 15
Código IP: IP44
Clase de protección: Clase II

COMPATIBLE CON

Compatible con la característica
Efectos: Yes
WiFi: Wireless G
Período de soporte definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Número máximo de accesorios: 9999
Protocolo de comunicaciones:
Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC:
8720169076969
Peso neto: 0,59 kg
Peso bruto: 0,84 kg
Altura: 8,7 cm
Longitud: 22,4 cm
Anchura: 22,4 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.