



## Tira LED 5 m



Nuestras tiras de luz RGBIC de 5 m se han diseñado para adaptarse a espacios de tamaño mediano y embellecerlos con más de 16 millones de colores planos. No te limites a los colores planos y ve más allá con segmentos a todo color que se pueden controlar individualmente para conseguir efectos deslumbrantes como arco iris, fundidos de color y destellos. Pega la tira flexible donde prefieras y utiliza la intuitiva aplicación WiZ para controlar las luces con la red Wi-Fi existente. Los modos de luz estática y dinámica, la regulación inteligente y la programación de la luz te permiten controlar todo el sistema, incluso cuando no estás en casa. Funciona con Google Home, Amazon Alexa y Apple HomeKit para ofrecer lo último en facilidad de uso.

## PRODUCTOS DESTACADOS

- A todo color
- IP20/Plástico



#### Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta de las ventajas de las funciones inteligentes al instante, con solo conectar la luz WiZ a una red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa estableciendo horarios de encendido y apagado automático. No es necesario instalar hardware adicional, como un hub o una puerta de enlace.



#### Control con cualquier plataforma de hogar inteligente Matter

Este producto está certificado por Matter, lo que permite un control sencillo con Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter que elijas.



#### Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige cualquier color de luz que te guste o simplemente aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y a levantar el ánimo.



#### Controla las luces inteligentes desde cualquier parte

No tienes que preocuparte si las luces se quedaron encendidas cuando no había nadie en casa. Simplemente apágalas desde donde estés, con tu smartphone.

#### Sincroniza las luces con la música

Sumérgete en el ritmo con nuestra función Sincronización de música. Sincroniza las luces sin esfuerzo con tus canciones favoritas. Solo recuerda mantener el dispositivo móvil cerca del altavoz para conseguir una armonía perfecta entre luz y sonido.

#### Tira de luz flexible que es fácil de instalar

Basta con pegar la tira a cualquier superficie: escaparates, techos con bandeja, debajo de armarios e incluso a lo largo de bordes curvos. Añade bonitos acentos de color a tus muebles.



# ESPECIFICACIONES

## CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Interior  
Regulable: Sí

## DISEÑO Y ACABADO

Color: White  
Material: Plástico

## DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año  
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%  
Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000  
Vida útil nominal: 15.000

## CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con mando a distancia: Sí  
LED integrado: Sí  
Interruptor de encendido/apagado en el cable: Sí  
Adaptador de corriente incluido: Sí  
Mando a distancia incluido: No

## CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Índice de reproducción cromática (IRC): -  
Temperatura del color: NA  
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2

## VARIOS

Diseñada especialmente para: Salón  
Sala de ocio Dormitorio Habitación de los niños

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 110 mA

## CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de potencia: 0.7  
Voltaje: 220-240 V  
Consumo de energía: 15,3

## DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,215 kg  
Altura global: 2,1 mm  
Longitud global: 5.000 mm  
Anchura global: 10 mm

## SERVICIO

Garantía: 2 años

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso total de la luminaria: NA  
Color de la luz: RGB  
Potencia de la bombilla incluida: 18  
Código IP: IP20  
Clase de protección: Clase II

## COMPATIBLE CON

Compatible con la característica  
Efectos: Yes  
WiFi: Wireless G  
Período de soporte definido:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Número máximo de accesorios: 9999  
Protocolo de comunicaciones:  
Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

## DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC:  
8720169077126  
Peso neto: 0,4 kg  
Peso bruto: 0,55 kg  
Altura: 18,7 cm  
Longitud: 8,2 cm  
Anchura: 18,9 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.