



Tira LED 10 m

Nuestras tiras de luz RGB de 10 m se han diseñado para adaptarse a grandes espacios y embellecerlos con más de 16 millones de colores planos, modos estáticos y dinámicos y características inteligentes. Solo tiene que cortarlas como deseas, colocarlas en cualquier superficie gracias a su adhesivo no dañino y usar la intuitiva aplicación WiZ para controlarlas a través de tu red Wi-Fi existente. Los modos de luz estática y dinámica, la regulación inteligente y la programación de la luz te permiten controlar todo el sistema, incluso cuando no estás en casa. Funciona con Google Home, Amazon Alexa y Apple HomeKit para ofrecer lo último en facilidad de uso.

PRODUCTOS DESTACADOS

- A todo color
- IP20/Plástico



Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta de las ventajas de las funciones inteligentes al instante, con solo conectar la luz WiZ a una red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa estableciendo horarios de encendido y apagado automático. No es necesario instalar hardware adicional, como un hub o una puerta de enlace.



Control con cualquier plataforma de hogar inteligente Matter

Este producto está certificado por Matter, lo que permite un control sencillo con Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter que elijas.



Configura las luces para que sigan tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para que sigan tus rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan por la mañana o antes de llegar a casa y para que se mantengan apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.



Activar dispositivos con movimiento sin usar un sensor

La tecnología SpaceSense de WiZ transforma tus dispositivos en sensores de movimiento. Activa la función SpaceSense en la aplicación WiZ y haz que las luces y los dispositivos se enciendan y apaguen automáticamente, con detección de movimiento. Se necesita un mínimo de dos dispositivos WiZ en una habitación para que la función SpaceSense funcione.



Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige cualquier color de luz que te guste o simplemente aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y a levantar el ánimo.

Controla las luces inteligentes desde cualquier parte

No tienes que preocuparte si las luces se quedaron encendidas cuando no había nadie en casa. Simplemente apágalas desde donde estés, con tu smartphone.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Interior
Regulable: Sí

DISEÑO Y ACABADO

Color: White
Material: Plástico

DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
Vida útil nominal: 15.000

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con mando a distancia: Sí
LED integrado: Sí
Interruptor de encendido/apagado en el cable: Sí
Adaptador de corriente incluido: Sí
Mando a distancia incluido: No

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Índice de reproducción cromática (IRC): -
Temperatura del color: NA
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2

VARIOS

Diseñada especialmente para: Salón
Sala de ocio Dormitorio Habitación de los niños

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 70 mA

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de potencia: 0.7
Voltaje: 220-240 V
Consumo de energía: 10

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,195 kg
Altura global: 2,1 mm
Longitud global: 10.000 mm
Anchura global: 10 mm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso total de la luminaria: NA
Color de la luz: RGB
Potencia de la bombilla incluida: 12
Código IP: IP20
Clase de protección: Clase II

COMPATIBLE CON

Compatible con la característica
Efectos: Yes
WiFi: Wireless G
Período de soporte definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Número máximo de accesorios: 9999
Protocolo de comunicaciones:
Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC:
8720169077669
Peso neto: 0,2 kg
Peso bruto: 0,39 kg
Altura: 21,8 cm
Longitud: 8,2 cm
Anchura: 18,9 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.