



## Tira LED 10 m

Nuestras tiras de luz RGBIC de 10 m se han diseñado para adaptarse a espacios de tamaño mediano y embellecerlos con más de 16 millones de colores planos. No te limites a los colores planos y ve más allá con segmentos a todo color que se pueden controlar individualmente para conseguir efectos deslumbrantes como arco iris, fundidos de color y destellos. Pega la tira flexible donde prefieras y utiliza la intuitiva aplicación WiZ para controlar las luces con la red Wi-Fi existente. Los modos de luz estática y dinámica, la regulación inteligente y la programación de la luz te permiten controlar todo el sistema, incluso cuando no estás en casa. Funciona con Google Home, Amazon Alexa y Apple HomeKit para ofrecer lo último en facilidad de uso.

## PRODUCTOS DESTACADOS

- A todo color
- IP20/Plástico



#### Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta de las ventajas de las funciones inteligentes al instante, con solo conectar la luz WiZ a una red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa estableciendo horarios de encendido y apagado automático. No es necesario instalar hardware adicional, como un hub o una puerta de enlace.



#### Control con cualquier plataforma de hogar inteligente Matter

Este producto está certificado por Matter, lo que permite un control sencillo con Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter que elijas.



#### Configura las luces para que sigan tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para que sigan tus rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan por la mañana o antes de llegar a casa y para que se mantengan apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.



#### Activar dispositivos con movimiento sin usar un sensor

La tecnología SpaceSense de WiZ transforma tus dispositivos en sensores de movimiento. Activa la función SpaceSense en la aplicación WiZ y haz que las luces y los dispositivos se enciendan y apaguen automáticamente, con detección de movimiento. Se necesita un mínimo de dos dispositivos WiZ en una habitación para que la función SpaceSense funcione.

#### Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige cualquier color de luz que te guste o simplemente aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y a levantar el ánimo.



# ESPECIFICACIONES

## CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Interior  
Regulable: Sí

## DISEÑO Y ACABADO

Color: White  
Material: Plástico

## DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año  
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%  
Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000  
Vida útil nominal: 15.000

## CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con mando a distancia: Sí  
LED integrado: Sí  
Interruptor de encendido/apagado en el cable: Sí  
Adaptador de corriente incluido: Sí  
Mando a distancia incluido: No

## CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Índice de reproducción cromática (IRC): -  
Temperatura del color: NA  
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2

## VARIOS

Diseñada especialmente para: Salón  
Sala de ocio Dormitorio Habitación de los niños

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 120 mA

## CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de potencia: 0.7  
Voltaje: 220-240 V  
Consumo de energía: 17,9

## DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,285 kg  
Altura global: 2,1 mm  
Longitud global: 10.000 mm  
Anchura global: 10 mm

## SERVICIO

Garantía: 2 años

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso total de la luminaria: NA  
Color de la luz: RGB  
Potencia de la bombilla incluida: 21  
Código IP: IP20  
Clase de protección: Clase II

## COMPATIBLE CON

Compatible con la característica  
Efectos: Yes  
WiFi: Wireless G  
Período de soporte definido:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Número máximo de accesorios: 9999  
Protocolo de comunicaciones:  
Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

## DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC:  
8720169077683  
Peso neto: 0,27 kg  
Peso bruto: 0,51 kg  
Altura: 21,8 cm  
Longitud: 8,2 cm  
Anchura: 18,9 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.