

PHILIPS

Bombilla LED inteligente
filamento RGB, base A60,
470 lm

LED inteligente

Bombilla decorativa

Millones de colores

Luz blanca regulable

Control mediante aplicación o
voz

8720169165779



Haz más inteligente la luz de tu hogar

Esta bombilla LED decorativa combina estilo atemporal y funciones avanzadas de iluminación inteligente: un elemento destacado en cualquier espacio. El diseño con filamentos visibles crea un punto focal cálido y llamativo que realza el ambiente de tu habitación incluso cuando está apagada, al tiempo que ofrece millones de opciones de color y modos preestablecidos, como Chimenea u Océano, para crear al instante el ambiente perfecto.

Control inteligente

- Connected by WiZ
- Controles inteligentes

Funciones inteligentes

- Detección de movimiento SpaceSense

Modos de luz

- Millones de colores
- Bombilla decorativa
- Luz blanca regulable
- Regul. baja

Destacados

Connected by WiZ

Controla las luces mediante la aplicación WiZ, los accesorios o los comandos de voz con tu asistente de hogar inteligente; compatible con Alexa y Google Home.

Controles inteligentes



Controla las luces mediante la aplicación WiZ, los accesorios o los comandos de voz con tu asistente doméstico inteligente; compatible con Alexa y Google Home.

Detección de movimiento SpaceSense



Convierte tus luces en sensores de movimiento mediante la tecnología SpaceSense integrada, para que se enciendan automáticamente cuando entras en la habitación: solo necesitas dos o más luces o dispositivos conectados con WiZ.

Millones de colores



Elige cualquier color de luz de la paleta o aplica un modo de iluminación predefinido, como Chimenea u Océano, para crear una atmósfera increíble y generar el ambiente adecuado.

Bombilla decorativa



El filamento visible crea un punto focal cálido y decorativo que realza el ambiente de la estancia incluso cuando la luz está apagada.

Luz blanca regulable



Ajusta fácilmente desde tonos fríos y azulados, que mejoran la visibilidad y la concentración, hasta tonos suaves y más cálidos, ideales para relajarse de noche.

Regul. baja



Ajusta la intensidad de la luz de forma gradual, desde el máximo hasta el 1 %, para conseguir el nivel de iluminación adecuado para lo que estés haciendo.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: A60
- Casquillo: E27
- Tipo de cristal: Transparente
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Regulable: Sí

Dimensiones de la bombilla

- Peso: 0,045 kg

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000

Características/accesorios adicionales incluidos

- LED integrado: Sí
- Energía solar: No
- Luz regulable brillante y cálida: No

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2200–6500 K
- Categoría de color de luz: A todo color
- Flujo lumínico nominal: 470 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 74

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la bombilla: 47 mA

Información del embalaje

- EAN: 8720169165779
- EOC: 872016916577900
- Título del producto: PHI WFB 40W A60 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: AC 220–240 V
- Potencia equivalente: 40 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): G
- Consumo de energía: 6,3 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 7

Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 10,8 mm
- Longitud global: 10,8 mm
- Anchura global: 6 mm

Valores nominales

- Vida útil especificada: 15.000
- Flujo lumínico nominal: 470 lm
- Potencia nominal: 6.3 W

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50–60
- Tecnología de la bombilla: LED
- Número de registro EPREL: 1901105
- Referencia de medición de flujo: Sphere

La bombilla

- Actualizable por software: Sí

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Período de soporte definido: Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios: 9999
- Sistemas operativos compatibles: iOS, Android
- Protocolo de comunicación: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilidad con sistemas de terceros: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funcionalidad Matter: Con concentradores de terceros (Wi-Fi)

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:
8720169165779
- Peso neto: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,09 kg
- Altura: 16 cm
- Longitud: 7 cm
- Anchura: 7 cm



Fecha de emisión:
2026-07-29
Versión: 0.475

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com