PHILIPS

Globo 11 W (Equiv. 75 W) G95 E27

LED inteligente

A todo color

Plástico

Sencilla conexión Plug & Play

Control mediante aplicación o



8720169170919





Luz inteligente para tu vida diaria

Introduce en tu vida la iluminación centrada en las personas con la bombilla con forma de globo inteligente WiZ LED. Aplica diferentes tonalidades de luz blanca cálida a fría para ayudarte a concentrarte o a relajarte. Puedes programar las luces para que se apaguen y enciendan en función de tus rutinas diarias o semanales, controlarlas con tu smartphone o la voz y acceder a distancia a las luces incluso cuando no estás en casa. Las luces WiZ se conectan a tu router Wi-Fi, por lo que no necesitas ningún aparato adicional.

Configuración sencilla

• Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Control inteligente

· Controla desde cualquier parte con tu smartphone.

Funciones inteligentes

- · Características relacionadas con el bienestar predefinidas
- · Configura las luces para que sigan tu propio horario

Modos de luz

· Personaliza las escenas con modos de luz dinámica preajustados.

Destacados

Configuración instantánea



Disfruta de las ventajas de las funciones inteligentes al instante, con solo conectar la luz WiZ a una red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa estableciendo horarios de encendido y apagado automático. No es necesario instalar hardware adicional, como un hub o una puerta de enlace.

Controla las luces desde cualquier lugar

Controla tus dispositivos desde el lugar en el que te encuentres con tu smartphone. No tienes que preocuparte de si te dejas los dispositivos encendidos antes de salir de casa. La aplicación WiZ está disponible para dispositivos iOS y Android.

Características relacionadas con el bienestar predefinidas



Utiliza las características relacionadas con el bienestar predefinidas de la aplicación WiZ y disfruta del patrón de iluminación que mejor se adapte a tu ritmo circadiano durante el día. WiZ te permite disfrutar de una luz natural brillante cuando necesitas llenarte de energía y concentrarte y también te permite cambiar poco a poco a una luz blanca cálida y suave para ayudarte a relajarte y dormir mejor.

Calendario de automatización de la luz



Automatiza las luces inteligentes para que sigan tus rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan por la mañana o antes de llegar a casa y para que se mantengan apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.

Escenas personalizadas

Mezcla diferentes modos de luz blanca y de color para crear el ambiente de iluminación perfecto para cada momento del día. Guarda esa configuración y vuelve a utilizarla cuando quieras con la aplicación, el Control Remoto Wiz o tu voz.

Especificaciones

Características de la bombilla

- · Uso previsto: Interior
- · Forma de la lámpara: G95
- · Casquillo: E27
- · Tipo de cristal: Mate
- · Regulable: Sí
- · Acabado de la bombilla: Mate

Dimensiones de la bombilla

• Peso: 0,11 kg

Duración

- · Vida útil media (a 2,7 h/día): 25 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- · Vida útil nominal: 25.000

Características de la luz

- · Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): ≥80
- · Temperatura del color: 2200-6500 K
- Categoría de color de luz: A todo color
- · Flujo lumínico nominal: 1055 lm
- · Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 95 lm/W

Varios

· EyeComfort: Sí

Otras características

· Corriente de la bombilla: 75 mA

Información del embalaje

- · EAN: 8720169170919
- FOC· 872016917091900
- Título del producto: PHI WFB 75W G95 E27 822-65 RGB 1PF/6

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- · Potencia equivalente: 75 W
- Etiqueta de eficiencia energética
- (EEL): F
- · Consumo de energía: 11 W
- · Consumo energético kWh/1000 h: 11

Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 139 mmLongitud global: 139 mmAnchura global: 95 mm
- _

Valores nominales

- · Vida útil especificada: 25.000
- · Flujo lumínico nominal: 1055 lm
- · Potencia nominal: 11 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60
- · Número de registro EPREL: 1421113
- Referencia de medición de flujo: Sphere

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- · WiFi: Wireless G
- Período de soporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
- Número máximo de accesorios: 9999
- Protocolo de comunicaciones:
 Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:
- 8720169170919
 Peso neto: 0,1 kg
- Peso bruto: 0,21 kg
- Altura: 18,5 cm
- · Longitud: 10,5 cm
- · Anchura: 10,5 cm



Fecha de emisión: 2025-08-30 Versión: 0.293 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.