

PHILIPS

Bombilla LED inteligente
RGB A60, base E27, 806
lm

LED inteligente

Millones de colores

Luz blanca regulable

Regul. baja

8720169171121



Haz más inteligente la luz de tu hogar

Transforma tu espacio con una iluminación inteligente que se adapta a cada momento. Crea el ambiente perfecto con una luz brillante en millones de colores, además de modos predefinidos como Chimenea y Océano. Cambia fácilmente entre una luz blanca fría y energizante y tonos cálidos y relajantes, con un rango de ajuste de 2200 K a 6500 K, y regula el brillo con precisión desde el 100 % hasta solo el 1 % para un control total.

Control inteligente

- Connected by WiZ
- Controles inteligentes

Funciones inteligentes

- Detección de movimiento SpaceSense

Dispositivos inteligentes

- Compatible con Matter

Modos de luz

- Millones de colores
- Luz blanca regulable
- Regul. baja

Destacados

Connected by WiZ

Totalmente compatible con todos los productos Connected by WiZ: usa la aplicación WiZ para configurar y aprovechar todas las ventajas de la iluminación inteligente.

Controles inteligentes

Controla las luces mediante la aplicación WiZ, los accesorios o los comandos de voz a través del asistente doméstico inteligente; compatible con Matter para su uso con Alexa, Google Home y Apple Home.

Detección de movimiento SpaceSense



Convierte tus luces en sensores de movimiento mediante la tecnología SpaceSense integrada, para que se enciendan automáticamente cuando entras en la habitación: solo necesitas dos o más luces o dispositivos conectados con WiZ.

Compatible con Matter



Controla todo a tu manera con tu asistente doméstico inteligente preferido: compatible con Matter para una integración perfecta con Alexa, Google Home y Apple Home.

Millones de colores

Elige cualquier color de luz de la paleta o aplica un modo de iluminación predefinido, como Chimenea u Océano, para crear una atmósfera increíble y generar el ambiente adecuado.

Luz blanca regulable

Ajústala fácilmente desde tonos fríos y azulados que mejoran la visibilidad y la concentración hasta tonos suaves y cálidos para relajarse por la noche (rango de CCT: 2200 K–6500 K).

Regul. baja

Ajusta la intensidad de la luz de forma gradual, desde el máximo hasta el 1 %, para conseguir el nivel de iluminación adecuado para lo que estés haciendo.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: A60
- Casquillo: E27
- Tipo de cristal: Mate
- Regulable: Sí

Dimensiones de la bombilla

- Peso: 0,05 kg

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 25 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

Características/accesorios adicionales incluidos

- LED integrado: Sí
- Energía solar: No
- Luz regulable brillante y cálida: No

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700/6500
- Categoría de color de luz: A todo color
- Flujo lumínico nominal: 806 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 94

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la bombilla: 65 mA

Información del embalaje

- EAN: 8720169171121
- EOC: 872016917112100
- Título del producto: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 1PF/6 SD

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: AC 220-240 V
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F
- Consumo de energía: 8,5 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 9

Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 11,1 mm
- Longitud global: 11,1 mm
- Anchura global: 6 mm

Valores nominales

- Vida útil especificada: 25.000
- Flujo lumínico nominal: 806 lm
- Potencia nominal: 8.5 W

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60
- Tecnología de la bombilla: LED
- Número de registro EPREL: 2546660

La bombilla

- Actualizable por software: Sí

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Período de soporte definido: Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios: 9999
- Sistemas operativos compatibles: iOS, Android
- Protocolo de comunicación: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilidad con sistemas de terceros: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funcionalidad Matter: Con concentradores de terceros (Wi-Fi)

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169171121
- Peso neto: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,09 kg
- Altura: 16 cm
- Longitud: 7 cm
- Anchura: 7 cm



Fecha de emisión:
2026-06-17
Versión: 0.52

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com