



Iluminación cómoda con un ajuste estilizado

Ilumina tu espacio con el downlight LED Philips EyeComfort que ofrece una fuente de luz cómoda y agradable a la vista.

Fácil de usar

• Ideal para habitaciones con techo bajo; proporciona una luminaria discreta y sutil.

Duración

· Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

Lámpara LED de alta calidad que dura décadas

· Reducción del deslumbramiento. Mayor confort visual.

Destacados

Adecuado para techos bajosDiseño compacto

Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 15.000 horas.

EyeComfort con óptica entrelazada

La tecnología de óptica entrelazada mejora la experiencia de iluminación general en tu día a día. Impresa con patrones 3D para ayudar a difundir la luz, la tecnología de microlentes genera una distribución uniforme de la luz que reduce de forma significativa el

deslumbramiento. Esta iluminación no sólo es una luz suave y uniforme que aporta más comodidad a los ojos, sino que también redistribuye inteligentemente la luz para una iluminación con menos deslumbramiento en la zona iluminada.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- · Forma de la lámpara: Redondo

Diseño y acabado

Color: WhiteMaterial: Plástico

Duración

- · Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 7.500
- · Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- · Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- · Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 100°
- · Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- · Temperatura del color: 6500 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 69 lm/W

Varios

- Diseñada especialmente para:
 Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina,
 Despacho
- · Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Luces empotrables
- · EyeComfort: Sí

Otras características

· Corriente de la bombilla: 46 mA

Consumo de energía

· Factor de potencia: 0.5

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,036 kg
- · Distancia empotrada: 87 mm
- Altura global: 35 mm
- · Longitud global: 90 mm
- · Anchura global: 90 mm
- Recorte empotrado en el techo: 8.0 cm x 8.0 cm

Servicio

· Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

· Diámetro: 90 mm

• Flujo luminoso total de la luminaria: 550

Color de la luz: 6500Red eléctrica: 220-240 CALuminaria regulable: No

• Potencia de la bombilla incluida: 5.5

· Código IP: IP20

· Clase de protección: Clase II

Dimensiones y peso del embalaje

Producto con código EAN/UPC: 8720169173644

Peso neto: 0,04 kgPeso bruto: 0,05 kgAltura: 10,5 cmLongitud: 4,7 cm

· Anchura: 9,2 cm



Fecha de emisión: 2025-09-03 Versión: 0.307 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.