

PHILIPS

Plafón Mauve 12 W
Cuadrado

Plafón de techo

4000 K

Blanco



8720169195479



Luz LED cómoda que no cansa la vista

Las luminarias de Philips LED proporcionan una luz diseñada para tu confort visual

Efecto de iluminación

- Este plafón dispone de una tecnología de óptica entrelazada que redistribuye la luz de forma inteligente para conseguir una iluminación más satisfactoria. La lente de la luminaria cuenta con una microestructura piramidal que difunde y distribuye la luz con uniformidad, haciendo que resulte más agradable a la vista.

Fácil de usar

- Fácil instalación

Efecto de iluminación

- Distribución de la luz uniforme

Excelente calidad

- Fácil de limpiar

Destacados

Interlaced Optics

Este plafón dispone de una tecnología de óptica entrelazada que redistribuye la luz de forma inteligente para conseguir una iluminación más satisfactoria. La lente de la luminaria cuenta con una microestructura piramidal que difunde y distribuye la luz con uniformidad, haciendo que resulte más agradable a la vista.

Fácil instalación

No más problemas de instalación. Simplemente, fija o cuelga de forma segura la luminaria en la pared o en el techo y conéctala; ya está lista para encenderse.

Fácil de limpiar

Los materiales lisos y fáciles de limpiar hacen que tu hogar siempre tenga un aspecto impecable, del suelo al techo.

Distribución de la luz uniforme

Ilumina tus habitaciones de manera uniforme.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Rectángulo

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal, Plástico

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000

Medio ambiente

Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Garaje
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Plafón de techo
- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la bombilla: 75 mA
- Eficiencia: 108 lm/W

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,36 kg
- Altura: 6,5 cm
- Longitud: 26 cm
- Anchura: 26 cm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la luminaria: 1300
- Color de la luz: 4000
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169195479
- Peso neto: 0,36 kg
- Peso bruto: 0,72 kg
- Altura: 35,8 cm
- Longitud: 8,4 cm
- Anchura: 35,8 cm



Fecha de emisión:
2025-03-10
Versión: 0.355

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com