

PHILIPS

Plafón Izso 40 W

Plafón de techo

2700 - 6500 K

Blanco

Regulable; mando a distancia



8720169196094



Crea el ambiente que deseas fácilmente

Con solo unos pocos clics en el mando a distancia, el plafón LED Todo en uno de Philips te brinda la máxima flexibilidad y conveniencia para personalizar tus ajustes de luz con facilidad. Luz cómoda que es agradable a la vista. Crea los ambientes deseados con la luz que conoce tus necesidades.

Excelente calidad

- EyeComfort: luz que no cansa la vista

Control

- Ajustable: de blanco cálido a luz natural fría
- Control de brillo con función de memoria
- Cuatro escenas preajustadas
- El mando a distancia permite controlar con facilidad los ajustes de iluminación hasta a 10 metros
- Mando a distancia con montaje en pared

Destacados

Eyecomfort

Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que su interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación para garantizar que cumplen nuestros requisitos de comodidad para la vista. Las bombillas LED de Philips no solo proporcionan una luz confortable, sino que se mantienen así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo luminoso y un color constantes

durante más de una década. Pásate a la luz que no cansa la vista. Tus ojos te lo agradecerán.

Ajustable: de blanco cálido a luz natural fría

La iluminación ajustable te permite cambiar el color de la luz para que se adapte a tu estado de ánimo o actividad. La luz blanca cálida es ideal para la relajación, la luz natural fría para una concentración estimulante.

Control de brillo con función de memoria

Recuerda los niveles de brillo específicos que prefieras.

Cuatro escenas preajustadas

Disfruta de distintos ambientes con la comodidad de las escenas de iluminación preajustadas para cada ocasión.

El mando a distancia permite controlar con facilidad los ajustes de iluminación hasta a 10 metros

Apaga o enciende las luces o cambia el brillo y el color a una distancia de hasta 10 metros con este mando a distancia.

Mando a distancia con montaje en pared

Con el soporte incluido, puedes montar el mando a distancia donde necesites un interruptor adicional, sin necesidad de cableado.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Redondo
- Regulable: Sí

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Plástico

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 20 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000
- Vida útil nominal: 20.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No ajustable
- Regulable con mando a distancia: Sí
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: Sí

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700-6500 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 107

Varios

- Diseñada especialmente para: Cocina, Dormitorio, Comedor, Garaje, Salón, Despacho
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Plafón de techo
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Regulable, Mando a distancia

Otras características

- Corriente de la bombilla: 210 mA

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.9

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 1,1 kg
- Altura global: 70 mm
- Longitud global: 470 mm
- Anchura global: 470 mm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Diámetro: 470 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 4300
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz blanca regulable
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169196094
- Peso neto: 1,07 kg
- Peso bruto: 1,84 kg
- Altura: 8,6 cm
- Longitud: 55,3 cm
- Anchura: 55,8 cm



Fecha de emisión:
2026-05-30
Versión: 0.344

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com