



8720169210370



Luz inteligente para tu vida diaria

Consigue una luz inteligente blanca cálida o fría regulable y difusa en las luminarias y los focos empotrados estándar de tu hogar con la bombilla GU10 Philips Smart LED. Esta bombilla se conecta a WiZ. Úsala con tu wifi para controlarla con la aplicación WiZ o con tu propia voz.

Configuración sencilla

· Sencilla conexión Plug & Play. Funciona con el wifi que ya tienes.

Control inteligente

- · Controla desde cualquier parte con tu smartphone
- · Disfruta del sistema manos libres con control de voz

Funciones inteligentes

- · Regulación inteligente a través de aplicación, voz o regulador
- · Características relacionadas con el bienestar predefinidas
- · Automatiza las luces con programas

Modos de luz

· Luz entre blanca cálida y fría ajustable y modos predefinidos

Destacados

Sencilla conexión Plug & Play

WiZ funciona con tu router Wi-Fi, por lo que no necesitas ninguna conexión adicional. Simplemente enchufa la nueva luz, descarga la aplicación WiZ y ¡listo!

Controla las luces desde cualquier lugar



Controla las luces WiZ desde el lugar en el que te encuentres con tu smartphone. No tienes que preocuparte de si te dejas las luces encendidas antes de salir de casa. La aplicación WiZ está disponible para dispositivos iOS y Android.

Disfruta del sistema manos libres con control de voz



Controla las luces con el sonido de la voz, basta habilitar la integración con Google, Alexa o añadirlas a tus accesos directos de Siri.

Regulación inteligente

Regula las luces con el nivel de brillo que desees con tu smartphone, el WiZmote o tu voz. No es necesario que instales un regulador caro.

Características relacionadas con el bienestar predefinidas

Utiliza las características relacionadas con el bienestar predefinidas de la aplicación WiZ y disfruta del patrón de iluminación que mejor se adapte a tu ritmo circadiano durante el día. WiZ te permite disfrutar de una luz natural brillante cuando necesitas llenarte de energía y concentrarte y también te permite cambiar poco a poco a una luz blanca cálida y suave para ayudarte a relajarte y dormir mejor.

Automatiza las luces con programas

Automatiza las luces para que se adapten a tus rutinas diarias o semanales. Programa que la luz se encienda antes de llegar a casa y que se mantenga apagada cuando no la necesites.

Luz entre blanca cálida y fría ajustable y modos predefinidos



Elige entre una amplia variedad de luces blancas frías estimulantes hasta luces blancas cálidas suaves, o bien simplemente elige uno de los modos predefinidos, como el modo de concentración o de relajación, para crear el mejor ambiente para tus actividades cotidianas.

Especificaciones

Características de la bombilla

Uso previsto: Interior

· Forma de la lámpara: PAR16

· Casquillo: GU10

· Tipo de cristal: Mate

· Regulable: Sí

· Acabado de la bombilla: Mate

Dimensiones de la bombilla

· Altura: 5,8 cm

• Peso: 0,15 kg

· Anchura: 5 cm

Duración

· Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año

 Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%

 Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000

· Vida útil nominal: 15.000

Características de la luz

· Ángulo de apertura: 36 °

· Consistencia del color: 6 SDCM

 Índice de reproducción cromática (IRC): ≥90

· Temperatura del color: 2700-6500 K

Categoría de color de luz: Blanca ajustable

· Flujo lumínico nominal: 345 lm

• Tiempo de encendido: <0.5 s

 Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante

Varios

· EyeComfort: Sí

Otras características

· Corriente de la bombilla: 40 mA

• Eficiencia: 73 lm/W

Información del embalaje

• EAN: 8720169210370

• EOC: 872016921037000

• Título del producto: PHI WFB 50W GU10 927-65 TW 3CT6

Consumo de energía

• Factor de potencia: 0.51

Voltaje: 220-240 V

• Potencia equivalente: 50 W

· Consumo de energía: 4,7 W

· Consumo energético kWh/1000 h: 5

Dimensiones y peso del producto

· Longitud: 5,8 cm

Valores nominales

· Vida útil especificada: 15.000

· Flujo lumínico nominal: 345 lm

· Intensidad nominal máxima: 550 cd

· Potencia nominal: 4.7 W

Especificaciones técnicas

• Frecuencia: 50-60 Hz

 Referencia de medición de flujo: Narrow Cone

La bombilla

Protocolo de comunicaciones:
Bluetooth, Matter

Compatible con

 Compatible con la característica Efectos: Yes

• WiFi: Wireless G

· Período de soporte definido:

Minimum of 60 months after

introduction date

Número máximo de accesorios: 9999

Dimensiones y peso del embalaje

Producto con código EAN/UPC: 8720169210370

· Peso neto: 0,45 kg

· Peso bruto: 0,55 kg

• Altura: 14,4 cm

• Allura: 14,4 CIII

• Longitud: 7,1 cm

· Anchura: 18,5 cm



Fecha de emisión: 2025-06-14 Versión: 0.327 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.