

PHILIPS

Bombilla 60 W A60
E27 x3

LED inteligente

Bombilla inteligente blanco
regulable


Hasta 806 lúmenes

Sencilla conexión Plug & Play

Control mediante aplicación o
VOZ



8720169210394



Luz inteligente para tu vida diaria

Las bombillas LED de Philips ofrecen una solución sencilla para realizar la selección de color que mejor se adapte a la aplicación deseada. Están diseñadas con una luz atractiva, una vida útil excepcionalmente larga y un ahorro energético inmediato e importante. Con su diseño puro y elegante, esta bombilla es el sustituto perfecto de tus bombillas tradicionales.

Configuración sencilla

- Sencilla conexión Plug & Play

Control inteligente

- Controla desde cualquier parte con tu smartphone
- Disfruta del sistema manos libres con control de voz

Funciones inteligentes

- Regulación inteligente a través de aplicación, voz o regulador
- Características relacionadas con el bienestar predefinidas
- Automatiza las luces con programas

Modos de luz

- Luz entre blanca cálida y fría ajustable y modos predefinidos

Destacados

Sencilla conexión Plug & Play



WiZ funciona con tu router Wi-Fi, por lo que no necesitas ninguna conexión adicional. Simplemente enchufa la nueva luz, descarga la aplicación WiZ y ¡listo!

Controla las luces desde cualquier lugar



Controla las luces WiZ desde el lugar en el que te encuentres con tu smartphone. No tienes que preocuparte de si te dejas las luces encendidas antes de salir de casa. La aplicación WiZ está disponible para dispositivos iOS y Android.

Disfruta del sistema manos libres con control de voz



Controla las luces con el sonido de la voz, basta habilitar la integración con Google, Alexa o añadir las a tus accesos directos de Siri.

Regulación inteligente

Regula las luces con el nivel de brillo que desees con tu smartphone, el WiZmote o tu voz. No es necesario que instales un regulador caro.

Características relacionadas con el bienestar predefinidas

Utiliza las características relacionadas con el bienestar predefinidas de la aplicación WiZ y disfruta del patrón de iluminación que mejor se adapte a tu ritmo circadiano durante el día. WiZ te permite disfrutar de una luz natural brillante cuando necesitas llenarte de energía y concentrarte y también te permite cambiar poco a poco a una luz blanca cálida y suave para ayudarte a relajarte y dormir mejor.

Automatiza las luces con programas

Automatiza las luces para que se adapten a tus rutinas diarias o semanales. Programa que la luz se encienda antes de llegar a casa y que se mantenga apagada cuando no la necesitas.

Luz entre blanca cálida y fría ajustable y modos predefinidos



Elige entre una amplia variedad de luces blancas frías estimulantes hasta luces blancas cálidas suaves, o bien simplemente elige uno de los modos predefinidos, como el modo de concentración o de relajación, para crear el mejor ambiente para tus actividades cotidianas.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: A60
- Casquillo: E27
- Tecnología: Wi-Fi inteligente
- Tipo de cristal: Mate
- Regulable: Atenuación inalámbrica
- Acabado de la bombilla: Mate

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 12,2 cm
- Peso: 0,195 kg
- Anchura: 6 cm

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 25 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000 hora(s)

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 90
- Temperatura del color: 2700-6500 K
- Categoría de color de luz: Blanca ajustable
- Flujo lumínico nominal: 806 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la bombilla: 70 mA
- Eficiencia: 100 lm/W

Información del embalaje

- EAN: 8720169210394
- EOC: 872016921039400
- Título del producto: PHI WFB 60W A60 E27 927-65 TW 3CT6

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.51
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 8 W
- Potencia equivalente: 60 W

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 12,2 cm

Valores nominales

- Vida útil especificada: 25.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 806 lm
- Potencia nominal: 8 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Referencia de medición de flujo: Sphere

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169210394
- Peso neto: 0,2 kg
- Peso bruto: 0,32 kg
- Altura: 15,5 cm
- Longitud: 8,5 cm
- Anchura: 18 cm



Fecha de emisión:
2025-04-13
Versión: 0.331

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com