



# Iluminación cómoda con un ajuste estilizado

Ilumina tu espacio con el downlight LED Philips EyeComfort que ofrece una fuente de luz cómoda y agradable a la vista.

## Fácil de usar

• Ideal para habitaciones con techo bajo; proporciona una luminaria discreta y sutil.

## Duración

· Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

# Lámpara LED de alta calidad que dura décadas

· Reducción del deslumbramiento. Mayor confort visual.

# **Destacados**

# Adecuado para techos bajosDiseño compacto

# Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 15.000 horas.

## EyeComfort con óptica entrelazada

La tecnología de óptica entrelazada mejora la experiencia de iluminación general en tu día a día. Impresa con patrones 3D para ayudar a difundir la luz, la tecnología de microlentes genera una distribución uniforme de la luz que reduce de forma significativa el

deslumbramiento. Esta iluminación no sólo es una luz suave y uniforme que aporta más comodidad a los ojos, sino que también redistribuye inteligentemente la luz para una iluminación con menos deslumbramiento en la zona iluminada.

# Especificaciones

#### Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- · Forma de la lámpara: Redondo

## Diseño y acabado

Color: WhiteMaterial: Plástico

#### Duración

- · Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 7.500
- · Vida útil nominal: 15.000

#### Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

# Características/accesorios adicionales incluidos

- · Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- · Mando a distancia incluido: No

# Características de la luz

- Ángulo de apertura: 100°
- · Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- · Temperatura del color: 3000 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 70 lm/W

#### **Varios**

- Diseñada especialmente para:
  Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina,
  Despacho
- · Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Luces empotrables
- · EyeComfort: Sí

# Otras características

· Corriente de la bombilla: 150 mA

#### Consumo de energía

· Factor de potencia: 0.5

#### Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,124 kg
- · Distancia empotrada: 117 mm
- Altura global: 35 mm
- · Longitud global: 190 mm
- Anchura global: 190 mm
- Recorte empotrado en el techo: 17.5 cm x 17.5 cm

#### **Servicio**

· Garantía: 2 años

# Especificaciones técnicas

· Diámetro: 190 mm

· Flujo luminoso total de la luminaria:

2100

· Color de la luz: 3000 · Red eléctrica: 220-240 CA · Luminaria regulable: No

• Potencia de la bombilla incluida: 20

· Código IP: IP20

· Clase de protección: Clase II

# Dimensiones y peso del embalaje

· Producto con código EAN/UPC: 8720169230965

· Peso neto: 0,12 kg · Peso bruto: 0,18 kg • Altura: 19,5 cm

· Longitud: 4,3 cm

· Anchura: 19,3 cm



Fecha de emisión: 2025-09-03 Versión: 0.353

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.