



8720169248762



Crea el ambiente que deseas fácilmente

Combina una luz personalizable con una brisa agradable con el ventilador LED de techo de Philips, que incluye un mando a distancia.

Fácil de usar

- · Disfruta de su uso durante todo el año
- · Disfruta de una agradable brisa

Destacados

Disfruta de su uso durante todo el año

Con modos de funcionamiento tanto para verano como para invierno, obtendrás la mejor configuración para hacer circular el aire en tu espacio durante todo el año.

Disfruta de una agradable brisa

Lleva la brisa marina a cualquier habitación de tu casa con la función Natural Breeze, que ofrece ajustes dinámicos de velocidad para el ventilador.

Especificaciones

Características de la bombilla

Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

Color: WhiteMaterial: Plástico

Duración

- · Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000
- · Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- · Regulable con mando a distancia: No
- · LED integrado: Sí
- · Mando a distancia incluido: Sí

Características de la luz

- · Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700-4000-6500 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 108 lm/W

Varios

- Diseñada especialmente para:
 Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina,
 Despacho
- · Estilo: Contemporáneo
- · Tipo: Ventilador de techo con luz LED
- · EyeComfort: Sí
- Características adicionales:
 Regulable, Mando a distancia

Otras características

· Corriente de la bombilla: 380 mA

Consumo de energía

· Factor de potencia: 0.9

Dimensiones y peso del producto

· Peso neto: 2,1 kg

· Altura global: 142 mm

Longitud global: 577 mm

Anchura global: 577 mm

Servicio

· Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

· Diámetro: 577 mm

• Flujo luminoso total de la luminaria: 6500

• Color de la luz: 3000/4400/6500

Red eléctrica: 220-240 CALuminaria regulable: Sí

· Código IP: IP20

· Clase de protección: Clase II

Dimensiones y peso del embalaje

Producto con código EAN/UPC: 8720169248762

Peso neto: 2,1 kgPeso bruto: 3,4 kg

Altura: 62 cmLongitud: 17 cmAnchura: 61,5 cm



Fecha de emisión: 2025-08-30 Versión: 0.302 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.