

PHILIPS

Bombilla

LED

13 W - 100 W

E27

Blanca fría



8720169253155



Bombilla LED de vanguardia para el hogar

Una bombilla LED de vanguardia que aporta una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Ahorrarás costes energéticos de inmediato y reducirás la frecuencia con la que se cambian las bombillas, sin renunciar a la calidad de tu iluminación.

Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similar a las bombillas incandescentes estándar

Elige una solución sostenible

- Puedes confiar en la información del embalaje de Philips.
- No contiene mercurio

Destacados

Sustituye a incandescente estándar



Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, esta actual bombilla LED estándar de bajo

consumo resulta ideal para sustituir las bombillas incandescentes estándar tradicionales.

Sin UV ni IR

El haz de luz no emite infrarrojos, lo que significa que no irradia calor, ni luz ultravioleta, por tanto los tejidos y artículos que se sometan a esta luz no se decolorarán.

No contiene mercurio



El mercurio no permite la eliminación de residuos no peligrosos, por lo que esta característica proporciona una forma sencilla de hacer que tu espacio actual sea más sostenible.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Casquillo: E27
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Mate
- Material de bombilla: Plástico

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 180 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K
- Flujo lumínico nominal: 1521 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 840 | CCT of 4000K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 117 lm/W

Varios

- EyeComfort: No

Información del embalaje

- EAN: 8720169253155
- EOC: 872016925315500
- Título del producto: LED 100W A60 E27 CW FR ND 1PF/6 DISC

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.54
- Voltaje: AC 220-240 V
- Potencia equivalente: 100 W
- Consumo de energía: 13 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 13

Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 120 mm
- Longitud global: 120 mm
- Anchura global: 60 mm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:
8720169253155
- Peso neto: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,06 kg
- Altura: 14,9 cm
- Longitud: 6,3 cm
- Anchura: 6,3 cm



Fecha de emisión:
2025-09-17
Versión: 0.370

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com