

# PHILIPS

Bombilla

LED

10 W - 75 W

E27

Luz fría



8720169253193



## Bombilla LED de vanguardia para el hogar

Una bombilla LED de vanguardia que aporta una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Ahorrarás costes energéticos de inmediato y reducirás la frecuencia con la que se cambian las bombillas, sin renunciar a la calidad de tu iluminación.

### Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similar a las bombillas incandescentes estándar

### Elige una solución sostenible

- Puedes confiar en la información del embalaje de Philips.
- No contiene mercurio

# Destacados

## Sustituye a incandescente estándar



Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, esta actual bombilla LED estándar de bajo

consumo resulta ideal para sustituir las bombillas incandescentes estándar tradicionales.

### Sin UV ni IR

El haz de luz no emite infrarrojos, lo que significa que no irradia calor, ni luz ultravioleta, por tanto los tejidos y artículos que se sometan a esta luz no se decolorarán.

## No contiene mercurio



El mercurio no permite la eliminación de residuos no peligrosos, por lo que esta característica proporciona una forma sencilla de hacer que tu espacio actual sea más sostenible.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Casquillo: E27
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Mate
- Material de bombilla: Plástico

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características de la luz

- Ángulo de apertura: 180 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 6500 K
- Flujo lumínico nominal: 1055 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 865 | CCT of 6500K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 105 lm/W

## Varios

- EyeComfort: No

## Información del embalaje

- EAN: 8720169253193
- EOC: 872016925319300
- Título del producto: LED 75W A60 E27 CDL FR ND 1PF/6 DISC

## Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.54
- Voltaje: AC 220-240 V
- Potencia equivalente: 75 W
- Consumo de energía: 10 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 10

#### Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 108 mm
- Longitud global: 108 mm
- Anchura global: 60 mm

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:  
8720169253193
- Peso neto: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,04 kg
- Altura: 13,8 cm
- Longitud: 6,2 cm
- Anchura: 6,2 cm



Fecha de emisión:  
2025-09-13  
Versión: 0.370

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)