

# PHILIPS

## Aplique mural Python 3,8 W

Luminarias de exterior


2700 k

Inox.

Estanto al agua



8720169263758



## Disfruta de un bonito jardín iluminado de forma sostenible

Las luces de exterior Philips Python Ultra Efficient emplean una tecnología innovadora para reducir las emisiones de carbono, disminuir los residuos de materiales y reducir el consumo de energía. Con una asombrosa vida útil de 50.000 horas, estas luces duran más del doble que sus equivalentes LED para exteriores de Philips y consumen un 50 % menos de energía, justo lo necesario para un planeta más sostenible.

### Soluciones de iluminación sostenible

- Larga duración, de hasta 50.000 horas
- Ultraeficiente
- Hasta un 80 % de ahorro de energía

### Avanzada luz LED

- 5 años de garantía en el sistema LED

### Diseñado para exteriores

- IP44: resistente al agua

### Características especiales

- Luz potente

### Luz de alta calidad

- Luz blanca cálida de 2700 K


# Destacados

**Larga duración, de hasta 50.000 horas**



La luz LED confiable de alta calidad dura hasta 50.000 horas. Puedes estar tranquilo sabiendo que no tendrás que preocuparte por el mantenimiento durante años, mientras disfrutas de la luz perfecta para el jardín todas las noches.

**Ultraeficiente**



Consume al menos un 50 % menos de energía en comparación con las luces LED estándar equivalentes de Philips.

**Hasta un 80 % de ahorro de energía**



Las luces LED ahorran hasta un 80 % de energía respecto a una iluminación convencional con la misma emisión de luz. Cuando compras una bombilla LED de Philips, empiezas a ahorrar dinero desde el primer minuto. Por cada fuente de luz que sustituyas por una luz LED, obtendrás un ahorro inmediato en tu factura de la luz.

**5 años de garantía en el sistema LED**



Además de la garantía estándar de 2 años que se ofrece para esta luminaria, Philips también ofrece una garantía de 5 años para el sistema LED (el módulo y el controlador LED).

**IP44: resistente al agua**




Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

**Luz potente**

Esta luminaria de exterior Philips proporciona una luz potente. Un brillante haz de luz para iluminar tu jardín o terraza.

**Luz blanca cálida de 2700 K**



¿Sabías que los diferentes tonos de luz blanca se identifican por diferentes temperaturas de color, que se miden en Kelvin (K)? Las temperaturas de color más bajas producen una luz blanca cálida y acogedora, mientras que las temperaturas de color más altas producen una luz blanca más energizante y fría. Esta luminaria produce una luz cálida y relajante de 2700 K.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Material: Metal

## Duración

- Vida útil nominal: 50.000

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Haces de luz bidireccionales: No
- Sensor de día y noche: No
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento: No
- Energía solar: No
- Luz blanca cálida: Sí
- Pieza central: No

## Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

## Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K

## Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Innovaciones LED: UltraEfficient
- Características adicionales: Estanco al agua

## Consumo de energía

- Consumo de energía: 4,3

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,4 kg
- Altura global: 220 mm
- Longitud global: 170 mm
- Anchura global: 80 mm

## Servicio

- Garantía: 5 años

## Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: 800
- Color de la luz: 2700
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: B
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 3,8
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase II
- Fuente de luz sustituible: Sí

## Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169263758
- Peso neto: 0,4 kg
- Peso bruto: 0,48 kg
- Altura: 23 cm
- Longitud: 9,5 cm
- Anchura: 18 cm



Fecha de emisión:  
2025-09-13  
Versión: 0.325

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)